



Een energiezuinige oplossing

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

De HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor een grote reeks CFL-ni-toepassingen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiënte vereist is. De HF-Performer EII-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2).

Voordelen

- Robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen, en dat een goed energierendement verzekert
- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervangning) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervangning
- Geschikt voor noodverlichting op gelijkstroomvoeding van 186 V tot 275 V (bij -10 °C) en in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen

Kenmerken

- 50.000 uur levensduur bij maximale behuizingstemperatuur, gecombineerd met meer dan 60.000 maal in- en uitschakelen van één lamp
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<1,5 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De unit is beschermd tegen netspanningspieken en onjuiste aansluiting.

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

Toepassing

- Ideaal voor commerciële binnenverlichtingstoepassingen waar het noodzakelijk is het aantal watt per vierkante meter te verminderen of de bedrijfskosten te verlagen
- Te gebruiken met regelsystemen op basis van bewegingsdetectie zoals Philips OccuPlus
- Hoofdzakelijk voor binnentoepassingen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die op grote schaal gebruikt worden in winkels, kantoorgebouwen, supermarkten, hotels en gemakswinkels
- Industriële ruimten met lange bedrijfsuren

Versions



HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII
220-240V

Maatschets

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5

Goedkeuring en Toepassing

Energierendement-index A2

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Ingangsspanning 220 tot 240 V

Algemene informatie

Lamptype PL-T/C/L/TL5C

Systeemeigenschappen

Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen 22-42 W

Algemene informatie

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op	
		MCB (16 A Type B)	Aantal lampen
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28	1 stuk/eenheid

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op	
		MCB (16 A Type B)	Aantal lampen
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	2 stuk/eenheid

