



# Accessoires – maak uw armatuurgebonden systeem compleet

## Armatuuren Accessoires

Armatuurgebonden accessoires omvatten een reeks generieke producten die gebruikt kunnen worden voor het uitbreiden van de functionaliteit en/of het vereenvoudigen van de integratie van onze armatuurgebonden systemen.

### Voordelen

- Armatuurgebonden accessoires maken het mogelijk de ActiLume-familie uit te breiden
- Tot de accessoires horen clips, lichtkappen, ringen en uitbreidingssensors
- Clips vergemakkelijken de installatie van sensors door het mogelijk te maken ze op de lamp te klikken
- Kappen en ringen dienen om dezelfde buitenafmetingen te verkrijgen voor de hele ActiLume-familie sensors en uitbreidingssensors
- Gemakkelijke installatie

### Kenmerken

- Philips ActiLume-systemen zijn op DALI of 1-10 V gebaseerde lichtregelsystemen die zijn ontworpen voor maximaal comfort en energiebesparingen tot 75% (in volautomatische stand en indien gebruikt in combinatie met Philips HF-Regulator EII Touch- en DALI- of 1-10 V-VSA's)

### Toepassing

- Armatuurgebonden accessoires zijn ontworpen voor alle ActiLume-systemen die worden gebruikt in kantoortoepassingen, van kantoorruimten tot kantoorcamers, lobby's of toiletten, en van gangen tot kleine vergaderruimten.

## Armaturen Accessoires


### Versions



LRM8120/05 Lum Bas Ind Ext  
Sensor H513 N



### Maatschets



#### Product

LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm

#### Product

LCA8005/05 ActiLume Mounting Clip 50 W

## Armaturen Accessoires

### Productgegevens



LRM8119/00 Lum Based Ext  
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext  
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext  
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext  
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8120 Lum Bas Ind Ext Sensor  
H513 N Front

