



# CoreLine 2 opbouw – een logische keuze voor LED

## CoreLine2

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine LED-opbouwproducten kan worden gebruikt om functionele armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is alleen een kwestie van omschakelen. Interact-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie zijn in deze familie verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

### Voordelen

- Eenvoudig LED-opbouwarmatuur, ook als inbouw-armatuur leverbaar (RC120)
- 45% energiebesparing t.o.v. 4x18W TL D
- Levensduur 30.000 uur
- Ook leverbaar in een office-compliant versie (OCP)

### Kenmerken

- Geïntegreerde LED-technologie
- Slanke behuizing
- Pendelset verkrijgbaar als accessoire
- Inbouwuitvoering ook leverbaar voor gebruik in bandrasterplafonds

### Toepassing

- Algemene verlichting
- Functionele verlichting

### Specificaties

# CoreLine2

<b>Omgevingstemperatuur</b>	+10 °C tot +40 °C
<b>Hoofdkleur van de armatuur</b>	White
<b>Dimmen</b>	Draadloos dimmen, ja, nee
<b>Driver (VSA)</b>	Voedingsunit met DALI interface (PSD) Voedingsunit (PSR-E) Voedingsunit (PSU)
<b>Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %</b>	1 %

<b>Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang</b>	3000 K, 4000 K
<b>Initieel systeemvermogen</b>	22 W, 23 W, 25.5 W, 26.5 W, 27 W, 28.5 W, 30.5 W, 31.5 W, 32 W, 34 W, 34.5 W, 35 W, 35.4 W, 35.5 W, 38 W, 39 W, 39.3 W
<b>Initiële lichtstroom</b>	2700, 3700 lm
<b>Ingangsfrequentie</b>	50 tot 60 Hz
<b>Ingangsspanning</b>	220-240, 220tot 240 V
<b>Type</b>	SM134V

## Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

## Productgegevens



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_suspended\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_suspended\_W20L120-DPP.tif



CoreLine\_Surface\_mounted-SM134V\_W20L120-DPP.tif

## Accessoires

Coreline Surface

Ordercode 910925864854,  
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000



### Toepassingsomstandigheden

**Bereik omgevingstemperatuur** +10 °C tot +40 °C

**Geschikt voor willekeurig schakelen** Ja

### Goedkeuring en Toepassing

**IK-classificatie** IK02

**IP-classificatie** IP 20

### Algemene informatie

**CE-markering** CE-markering

**IEC beschermingsklasse** Veiligheidsklasse I

**Driver/VSA meegeleverd** Ja

**ENEC-markering** ENEC-markering

**Brandbaarheidsmarkering** Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

**Gloeiraadtest** Temperatuur 850 °C, duur 30 s

**Lichtbron vervangbaar** Nee

**Aantal VSA's** 1 unit

**Optiektype** Brede bundel

**Productfamiliecode** SM134V

### Initiële prestaties (conform IEC)

**Initiële kleurweergave-index** ≥80

**Tolerantie lichtstroom** +/-8%

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

**Kleur** White

### Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Niet van toepassing
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Niet van toepassing
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Niet van toepassing
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Niet van toepassing
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Niet van toepassing
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Niet van toepassing
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Niet van toepassing
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Niet van toepassing
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1%
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1%
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1%
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1%
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Niet van toepassing
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Niet van toepassing
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Niet van toepassing
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1%
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1%
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1%
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1%
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	1%
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	1%

## Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nee	34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	Ja
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nee	34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	Ja
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Ja	34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	Ja
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Ja	34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	Ja
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Ja	34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	Ja
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	Ja	34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	Ja
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	Ja	34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	Ja
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	Ja	34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Nee
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	Ja	34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Nee
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nee	34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	Ja
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nee	34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Nee
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja	34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Nee
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja	34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nee
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja	34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nee
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nee	34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ja
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Ja	34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ja
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nee	34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Ja
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja	34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Ja
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nee	34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nee
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nee	34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nee
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	Draadloos dimmen	34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ja
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	Draadloos dimmen	34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ja
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	Draadloos dimmen	99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	Draadloos dimmen
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	Draadloos dimmen	99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	Draadloos dimmen
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	Draadloos dimmen	99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	Draadloos dimmen
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	Draadloos dimmen	99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	Draadloos dimmen
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Nee	99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	Draadloos dimmen
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Nee	99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	Draadloos dimmen

**Bedrijfs- en Elektrische gegevens**

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	220 tot 240 V
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	220 tot 240 V
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	220 tot 240 V
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V
34865600	SM134V LED375/830 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 tot 240 V
34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 tot 240 V
34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V
34877900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 NOC	220 tot 240 V
34879300	SM134V LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34880900	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34881600	SM134V LED375/840 PSU W60L60 OC	220 tot 240 V
34883000	SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC	220 tot 240 V
99665200	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99667600	SM134V LED375/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99668300	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99669000	SM134V LED375/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99672000	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V
99673700	SM134V LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	220 tot 240 V
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	220 tot 240 V

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	220 tot 240 V
34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	220 tot 240 V
34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	220 tot 240 V
34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	220 tot 240 V
34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	220 tot 240 V
34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	220 tot 240 V
34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	220 tot 240 V
34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	220 tot 240 V
34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	220 tot 240 V
34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	220 tot 240 V
34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	220 tot 240 V
34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	220 tot 240 V
34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 tot 240 V
34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 tot 240 V
34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99670600	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V
99671300	SM134V LED375/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

**Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)**

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
34862500	SM134V LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34865600	SM134V LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34866300	SM134V LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 OC				
34869400	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 NOC				
34871700	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 ELB3 NOC				
34872400	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34873100	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34874800	SM134V LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34875500	SM134V LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 NOC				
34877900	SM134V LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	0 PSD				

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	W60L60 NOC				
34879300	SM134V LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 ELB3 NOC				
34880900	SM134V LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34881600	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
34883000	SM134V LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
99665200	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 NOC				
99667600	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 OC				
99668300	SM134V LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 NOC				
99669000	SM134V LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 OC				
99672000	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 ELB3 IA1 NOC				
99673700	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 ELB3 IA1 OC				

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
34853300	SM134V LED37S/83 0 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34854000	SM134V LED27S/83 0 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34856400	SM134V LED37S/84 0 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34859500	SM134V LED37S/83 0 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34860100	SM134V LED27S/83 0 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34863200	SM134V LED37S/84 0 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34864900	SM134V LED27S/84 0 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34867000	SM134V LED37S/83 0 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34868700	SM134V LED27S/83 0 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34870000	SM134V LED37S/84 0 PSU	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	W20L120 NOC				
34876200	SM134V LED27S/84 0 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34878600	SM134V LED27S/84 0 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34882300	SM134V LED37S/84 0 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34884700	SM134V LED37S/83 0 PSU W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34885400	SM134V LED27S/84 0 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34886100	SM134V LED37S/84 0 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34887800	SM134V LED27S/84 0 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34888500	SM134V LED37S/84 0 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34889200	SM134V LED27S/84 0 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34890800	SM134V LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm

Order Code	Full		Initiële		Initieel
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit	gecorrleerde kleurtemperatuur	LED-armatuur	rendement Initiële lichtstroom
	0 PSD W20L120 ELB3 OC				
34891500	SM134V LED27S/83 0 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34892200	SM134V LED37S/83 0 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34893900	SM134V LED27S/83 0 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34894600	SM134V LED37S/83 0 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
99662100	SM134V LED37S/84 0 W20L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full		Initiële		Initieel
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit	gecorrleerde kleurtemperatuur	LED-armatuur	rendement Initiële lichtstroom
99663800	SM134V LED37S/84 0 W20L120 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99664500	SM134V LED37S/83 0 W20L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99666900	SM134V LED37S/83 0 W20L120 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99670600	SM134V LED37S/84 0 W20L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99671300	SM134V LED37S/84 0 W20L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

**Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)**

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34 W
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	28.5 W
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	30.5 W
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31.5 W
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	22 W
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31.5 W
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	23 W
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34 W



Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27 W
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	26.5 W
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30.5 W
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34.5 W
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	35.5 W
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	25.5 W
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	35 W

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32 W
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	34 W
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	39 W
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

