



Efficiënte fluorescentieverlichtin g met verbeterde kleurweergave

MASTER TL-D Super 80

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Voordelen

- Goede kleurweergave.
- Betrekkelijk hoog rendement, zowel initieel als tijdens de lamplevensduur, met een goed lumenbehoud
- Schep sferen van warmwit tot koel daglicht

Kenmerken

- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
- Hoge initiële lichtopbrengst in vergelijking met standaardkleuren
- Lage kwikinhoud
- Kan worden gebruikt met conventioneel of elektronisch VSA
- Een hoger rendement wordt verkregen met elektronisch VSA

Toepassing

- Geschikt voor diverse 'TL'-D armaturen voor toepassingen in scholen, kantoren, winkels, fabriekshallen enz.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER TL-D Super 80

Versions



G13, T8

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Algemene informatie	
Lampvoet	G13
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Life To 50% Failures (Nom)	15000 h
LSF 12000 uur gespec.	89 %
LSF 16000 uur gespec.	33 %
LSF 2000 uur gespec.	99 %
LSF 20000 uur gespec.	2 %

Eisen aan armatuurontwerp	
LLMF 12.000 uur gespec.	92 %
LLMF 16000 uur gespec.	91 %
LLMF 2000 uur gespec.	96 %
LLMF 20000 uur gespec.	90 %
LLMF 4000 uur gespec.	95 %
LLMF 6000 uur gespec.	94 %
LLMF 8000 uur gespec.	93 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	T8

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h	Energy	
			Efficiency Label (EEL)	Mercury (Hg) Content (Nom)
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
61054640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25	22 kWh	A	2,0 mg
63168840	MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	22 kWh	A	2,0 mg
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	22 kWh	A	2,0 mg
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	36 kWh	A	2,0 mg
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	36 kWh	A	2,0 mg
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	36 kWh	A	2,0 mg
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	36 kWh	A	2,0 mg
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
61017140	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 UNP/25	42 kWh	A	2,0 mg
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	42 kWh	A	2,0 mg
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
61019540	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25	68 kWh	A	2,0 mg
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	68 kWh	A	2,0 mg
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	68 kWh	A	2,0 mg
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	19 kWh	B	2,0 mg
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	19 kWh	B	2,0 mg

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h	Energy	
			Efficiency Label (EEL)	Mercury (Hg) Content (Nom)
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	19 kWh	B	2,0 mg
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	28 kWh	A	2,0 mg
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	28 kWh	A	2,0 mg
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	42 kWh	A	2,0 mg
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	45 kWh	A	2,0 mg
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	45 kWh	A	2,0 mg
61598540	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25	81 kWh	A	3,0 mg
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	81 kWh	A	3,0 mg
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	17 kWh	B	2 mg

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Power (Rated) (Nom)
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	0,360 A	18,0 W
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	0,360 A	18,0 W
61054640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25	0,360 A	18,0 W
63168840	MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	0,360 A	18,0 W
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	0,360 A	18 W
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	0,360 A	18 W
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	0,360 A	18,0 W
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	0,360 A	30,0 W
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	0,360 A	30,0 W
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	0,360 A	30,0 W
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	0,360 A	30,0 W
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	0,440 A	36,0 W
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	0,440 A	36,0 W
61017140	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 UNP/25	0,440 A	36,0 W
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	0,440 A	36,0 W
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,440 A	36,0 W
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	0,440 A	36,0 W
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,440 A	36,0 W
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,670 A	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Power (Rated) (Nom)
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	0,670 A	58,5 W
61019540	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25	0,670 A	58,5 W
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	0,670 A	58,5 W
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	0,670 A	58,5 W
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	0,670 A	58,5 W
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,670 A	58,5 W
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	0,340 A	15,0 W
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	0,340 A	15,0 W
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	0,335 A	15,0 W
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	0,295 A	23,0 W
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	0,295 A	23,0 W
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A	36,0 W
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A	36 W
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,430 A	38,0 W
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	0,430 A	38,0 W
61598540	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25	0,690 A	70,0 W
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	0,690 A	70,0 W
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	0,380 A	14,0 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	LSF 4000	LSF 6000	LSF 8000
		uur gespec.	uur gespec.	uur gespec.
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %

Order Code	Full Product Name	LSF 4000	LSF 6000	LSF 8000
		uur gespec.	uur gespec.	uur gespec.
61054640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25	99 %	99 %	99 %
63168840	MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	99 %	99 %	99 %

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	LSF 4000 uur gespec.	LSF 6000 uur gespec.	LSF 8000 uur gespec.
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	99 %	99 %	99 %
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	97 %	96 %	95 %
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61017140	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 UNP/25	99 %	99 %	99 %
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	99 %	99 %	99 %
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61019540	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25	99 %	99 %	99 %

Order Code	Full Product Name	LSF 4000 uur gespec.	LSF 6000 uur gespec.	LSF 8000 uur gespec.
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	99 %	99 %	99 %
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	99 %	99 %	99 %
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	99 %	99 %	99 %
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	99 %	99 %	99 %
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	97 %	96 %	95 %
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61598540	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25	99 %	99 %	99 %
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	97 %	96 %	95 %
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %

Eisen aan armatuurontwerp (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Kleuraanduiding	Correlated Color Temperature (Nom)	Color Rendering Index (Nom)
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	827	Gloeilamp wit	2700 K	>80
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
61054640	MASTER TL-D SUPER 80	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Kleuraanduiding	Correlated Color Temperature (Nom)	Color Rendering Index (Nom)
	18W/830 UNP/25				
63168840	MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	835	Wit (WH)	3500 K	85
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	840	Koel Wit (CW)	4100 K	>80

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Kleuraanduiding	Correlated Color Temperature (Nom)	Color Rendering Index (Nom)
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	840	Koel Wit (CW)	4000 K	>80
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	865	Koel Daglicht	6500 K	85
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	827	Gloeilamp wit	2700 K	>80
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	840	Koel Wit (CW)	4000 K	>80
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	865	Koel Daglicht	6500 K	80
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	827	Gloeilamp wit	2700 K	>80
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
61017140	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 UNP/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	835	Wit (WH)	3500 K	>80
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	840	Koel Wit (CW)	4000 K	>80
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	840	Koel Wit (CW)	4100 K	>80
63207440	MASTER TL-D Super 80	865	Koel Daglicht	6500 K	85

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Kleuraanduiding	Correlated Color Temperature (Nom)	Color Rendering Index (Nom)
	36W/865 1SL/25				
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	827	Gloeilamp wit	2700 K	>80
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
61019540	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	835	Wit (WH)	3500 K	>80
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	840	Koel Wit (CW)	4000 K	>80
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	840	Koel Wit (CW)	4100 K	>80
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	865	Koel Daglicht	6500 K	85
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	827	Gloeilamp wit	2700 K	>80
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	840	Koel Wit (CW)	4000 K	>80
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	840	Koel Wit (CW)	4000 K	>80

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Kleuraanduiding	Correlated Color Temperature	Color Rendering Index
				(Nom)	(Nom)
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	840	Koel Wit (CW)	4000 K	>80
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
55883140	MASTER TL-D Super 80	840	Koel Wit (CW)	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Kleuraanduiding	Correlated Color Temperature	Color Rendering Index
				(Nom)	(Nom)
	38W/840 1SL/25				
61598540	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25	830	Warmwit (WW)	3000 K	>80
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	840	Koel Wit (CW)	4100 K	>80
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	840	Koel Daglicht	4000 K	85

Eisen aan armatuurontwerp (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated)
				(Nom)
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
61054640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
63168840	MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	68 lm/W	1300 lm	1300 lm
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	80 lm/W	2400 lm	2400 lm
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	80 lm/W	2400 lm	2400 lm
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	80 lm/W	2400 lm	2400 lm
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	76,7 lm/W	2300 lm	2300 lm
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
61017140	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 UNP/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated)
				(Nom)
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	93 lm/W	3350 lm	3350 lm
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	84 lm/W	3250 lm	3250 lm
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
61019540	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	90 lm/W	5240 lm	5240 lm
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	81 lm/W	5000 lm	5000 lm
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	67 lm/W	1000 lm	1000 lm
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	67 lm/W	1000 lm	1000 lm
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	67 lm/W	1000 lm	1000 lm

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	89 lm/W	2050 lm	2050 lm
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	89 lm/W	2050 lm	2050 lm
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	86 lm/W	3100 lm	3100 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	86 lm/W	3100 lm	3100 lm
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	88 lm/W	3350 lm	3350 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	88 lm/W	3350 lm	3350 lm
61598540	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25	89 lm/W	6200 lm	6200 lm
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	89 lm/W	6200 lm	6200 lm
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	63 lm/W	860 lm	860 lm

