



Voor het betrouwbaar onthullen van geheimen

TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue-lampen zijn lagedrukkwikdampfluorescentielampen. Ze hebben een binnenballon die is bedekt met een fluorescentiepoeder dat langgolelige UV-straling produceert voor het opwekken van de luminescentie.

Voordelen

- Snelle detectie van UV-reflecterende materialen
- Schept speciale verlichtingssferen en -effecten

Kenmerken

- Rechte buitenballon

Toepassing

- Detectie en analyse in de textiel- en chemische industrie
- Bankwezen en forensische wetenschappen
- Speciale effecten in nachtclubs, disco's en theaters, en reclameverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

TL-D Blacklight Blue

Versions



T26 G13

Goedkeuring en Toepassing

Mercury (Hg) Content (Nom) 5,0 mg

Algemene informatie

Lampvoet G13

Hoofdtoepassing Blacklight Blue

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode 108

Kleuraanduiding Blacklight Blue

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm T26

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Life To 50% Failures (Nom)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	13000 h

Order Code	Full Product Name	Life To 50% Failures (Nom)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	15000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 uur gespec.	LLMF 6000 uur gespec.
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	15 %	20 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 uur gespec.	LLMF 6000 uur gespec.
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	10 %	15 %

TL-D Blacklight Blue

