



# Philips CoreLine Wall mounted – De duidelijke keuze voor LED.

## CoreLine Wall-mounted

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangruimten zoals hallen en trappenhuisen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

### Voordelen

- Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen
- Slang en discreet ontwerp
- Levert het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen

### Kenmerken

- Homogeen lichteffect zorgt voor visueel comfort
- Drie lumenpakketten om diverse toepassingen te faciliteren
- Standaard water- en vandalismebestendig
- Eenvoudige installatie dankzij insteekconnectoren en optie voor doorvoerbedrading
- Optionele noodverlichting (incl. zelftest)
- Optionele bewegingsdetector, inclusief daglichtsensor, dimmer en groeperingsfunctie
- Optionele DALI-uitvoeringen

# CoreLine Wall-mounted

## Toepassing

- Gangen
- Trappenhallen
- Openbare ingangsruidten
- Badkamers
- Nooduitgangen
- Parkeergarages
- Veiligheidsverlichting buiten

## Specificaties

<b>Type</b>	WL120V (ronde uitvoering) WL121V (ovale uitvoering)
<b>Lichtbron</b>	Niet-vervangbare LED-module
<b>Vermogen (±10%)</b>	8 W (LED5S-uitvoering) 18 W (LED12S-uitvoering) 24 W (LED16S-uitvoering)
<b>Bundelhoek</b>	120°
<b>Lichtstroom</b>	500 lm (LED5S-uitvoering) 1200 lm (LED12S-uitvoering) 1600 lm (LED16S-uitvoering)
<b>Gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	3000 K of 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	≥80
<b>Mediaan nuttige levensduur L70B50 (Ta 25°C)</b>	50.000 uur
<b>Mediaan nuttige levensduur L80B50 (Ta 25°C)</b>	30.000 uur
<b>Mediaan nuttige levensduur L90B50 (Ta 25°C)</b>	15.000 uur

<b>Bereik van bedrijfstemperatuur</b>	-20 °C tot +35 °C (bij wandmontage) -20 °C tot +25 °C (bij plafondmontage) 0 °C tot +25 °C (bij noodverlichting)
<b>Driver</b>	Ingebouwd, vervangbaar
<b>Netspanning</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Dimmen</b>	Dimming via selectie van LED, faseaan- of afsnijdingdimmers
<b>Opties</b>	Noodverlichting (geïntegreerd): 3 uur (EL3) Bewegingsdetectie-eenit (geïntegreerd): aan/uit-schakelaar met daglichtoverbrugging (MDU) DALI-driver en bewegingsdetectie-eenit (geïntegreerd): gangzijdefunctionaliteit (PSD MDU)
<b>Materiaal</b>	Behuizing: met 30% glasvezel versterkte nylon, UV-bestendig Diffuser: hoogwaardig polycarbonaat, UV-bestendig
<b>Kleur</b>	Wit (RAL 9010) Grijs (RAL 7043)
<b>Lichtkap</b>	Polycarbonaat diffuser
<b>Aansluiting</b>	Insteekverbinding met trekontlasting (PIP)
<b>Onderhoud</b>	Gesloten LED-module, geen interne reiniging vereist
<b>Installatie</b>	Schroefmontage, direct op oppervlak 4-punts schroefinstallatie van behuizing aan de wand 4-punts torxschroefbevestiging van diffuser aan de behuizing Doorvoerbedrading niet mogelijk

## Versions




# CoreLine Wall-mounted

## Productgegevens



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL131V\_D35\_CTO\_PSD-DPP.TIF




CoreLine\_Wall-mounted-  
WL130V-2DPP.TIF



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL131V\_D35\_CTO\_PSR\_MDU-  
DPP.TIF



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL130V\_CTO-DPP.TIF



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL130V-1DPP.TIF



CoreLine\_Wall-mounted-  
WL130V\_D35\_CTO\_MDU-DPP.TIF

# CoreLine Wall-mounted

## Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie	IK08
IP-classificatie	IP 65

## Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Type lichtkap/lens	Opalen schaal met gelakte lichtkap
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Optiektype	Opalen prismatische reflector

## Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurweergave-index	80
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	White
-------	-------

## Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurig schakelen
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	0 tot +40 °C	10%	Nee
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	0 tot +40 °C	10%	Nee
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	0 tot +40 °C	10%	Nee
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	0 tot +40 °C	10%	Nee
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	-20 tot +40 °C	10%	Nee
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	-20 tot +40 °C	10%	Nee
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	0 tot +40 °C	10%	Nee
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	0 tot +40 °C	10%	Nee
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	0 tot +40 °C	20%	Ja
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	0 tot +40 °C	20%	Ja
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	0 tot +40 °C	20%	Ja
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	0 tot +40 °C	20%	Ja
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	0 tot +40 °C	20%	Ja
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	0 tot +40 °C	20%	Ja
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	0 tot +40 °C	Niet van toepassing	Ja
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	0 tot +40 °C	Niet van toepassing	Ja
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	0 tot +40 °C	Niet van toepassing	Ja
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	0 tot +40 °C	Niet van toepassing	Ja
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	-20 tot +40 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	-20 tot +40 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	-20 tot +40 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	-20 tot +40 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja

## CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurig schakelen
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-20 tot +40 °C	10%	Ja
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-20 tot +40 °C	Niet van toepassing	Ja
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 tot +40 °C	Niet van toepassing	Ja

### Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	Ja	96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	Nee
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	Ja	34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	Nee
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	Ja	34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	Nee
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	Ja	34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	Nee
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	Ja	34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	Nee
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	Ja	38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	Ja	38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	Ja	38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	Ja
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	Ja
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	Ja
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	Nee	38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	Ja
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	Nee	38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	Nee
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	Nee	38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	Nee

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	220-240 V	40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	220-240 V
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	220-240 V	40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	220-240 V
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	220-240 V	40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	220-240 V
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	220-240 V	40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	220-240 V
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	220-240 V	40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	220-240 V
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	220-240 V	40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	220-240 V

## CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	220-240 V
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	220-240 V
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	220/240 V
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	220/240 V
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	220/240 V
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	220/240 V
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	220/240 V
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	220/240 V
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	220/240 V
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	220/240 V
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	220-240 V
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	220-240 V
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	220-240 V
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	220-240 V
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	220-240 V
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	220-240 V
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	220-240 V
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	220-240 V
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	220-240 V
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	220-240 V
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	220-240 V

### Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product				
	Name	Noodverlichting	Brandbaarheidsmarkering	VSA	Gloeidraadtest
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	Nee	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	Nee	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s

Order Code	Full Product				
	Name	Noodverlichting	Brandbaarheidsmarkering	VSA	Gloeidraadtest
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s

## CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Brandbaarheidsmarkering	VSA	Gloeidraadtest
40287700	WL131V LED34S/ 840 PSR EL3 MDU WH	EL3	-	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
96094000	WL131V LED12S/ 830 PSU EL3 WH	EL3	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
96095700	WL131V LED12S/ 840 PSU EL3 WH	EL3	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
96096400	WL131V LED20S/ 830 PSU EL3 WH	EL3	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
96097100	WL131V LED20S/ 840 PSU EL3 WH	EL3	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
34000599	WL131V LED12S/ 830 PSU WH	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
34001299	WL131V LED12S/ 840 PSU WH	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
34002999	WL131V LED20S/ 830 PSU WH	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
34003699	WL131V LED20S/ 840 PSU WH	-	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38786099	WL131V LED12S/ 830 PSR MDU WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38787799	WL131V LED12S/ 840 PSR MDU WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Brandbaarheidsmarkering	VSA	Gloeidraadtest
38788499	WL131V LED20S/ 830 PSR MDU WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38789199	WL131V LED20S/ 840 PSR MDU WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38790799	WL131V LED34S/ 830 PSR MDU WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38791499	WL131V LED34S/ 840 PSR MDU WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38792199	WL131V LED12S/ 830 PSED WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38793899	WL131V LED12S/ 840 PSED WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38794599	WL131V LED20S/ 830 PSED WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38795299	WL131V LED20S/ 840 PSED WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38781599	WL130V LED20S/ 840 PSU WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
38782299	WL130V LED20S/ 830 PSU MDU WH	-	-	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

### Algemene informatie (2/2)

## CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product		Type	
	Name	lichtbron	Ingebouwde regeling	Productfamiliecode
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	LED12	-	WL131V
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	LED12	-	WL131V
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	LED20	-	WL131V
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	LED20	-	WL131V
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	LED34S	-	WL131V
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	LED34S	-	WL131V
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	LED34S	-	WL131V
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	LED34S	-	WL131V
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	LED12	Bewegingsdetectie- unit	WL131V
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	LED12	Bewegingsdetectie- unit	WL131V
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	LED20	Bewegingsdetectie- unit	WL131V
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	LED20	Bewegingsdetectie- unit	WL131V
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	LED34S	Bewegingsdetectie- unit	WL131V
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	LED34S	Bewegingsdetectie- unit	WL131V
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	LED12	-	WL131V
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	LED12	-	WL131V
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	LED20	-	WL131V

Order Code	Full Product		Type	
	Name	lichtbron	Ingebouwde regeling	Productfamiliecode
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	LED20	-	WL131V
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	LED12	-	-
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	LED12	-	-
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	LED20	-	-
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	LED20	-	-
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	LED12	Bewegingsdetectie- unit	-
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	LED12	Bewegingsdetectie- unit	-
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	LED20	Bewegingsdetectie- unit	-
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	LED20	Bewegingsdetectie- unit	-
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	LED34S	Bewegingsdetectie- unit	-
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	LED34S	Bewegingsdetectie- unit	-
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	LED12	-	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	LED12	-	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	LED20	-	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	LED20	-	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	LED20	-	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	LED20	Bewegingsdetectie- unit	-



## CoreLine Wall-mounted

### Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full		Initiële		Initieel rendement
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit	gecorrleerde kleurtemperatuur	LED-armatuur	Initiële lichtstroom
40268600	WL131V LED12S/83 0 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	100 lm/W	1200 lm
40269300	WL131V LED12S/84 0 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	100 lm/W	1200 lm
40270900	WL131V LED20S/8 30 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	91 lm/W	2000 lm
40271600	WL131V LED20S/8 40 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	91 lm/W	2000 lm
40272300	WL131V LED34S/8 30 PSED WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40273000	WL131V LED34S/8 40 PSED WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	94 lm/W	3400 lm
40274700	WL131V LED34S/8 30 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40275400	WL131V LED34S/8 40 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	94 lm/W	3400 lm
40282200	WL131V LED12S/83 0 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	100 lm/W	1200 lm
40283900	WL131V LED12S/84 0 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	100 lm/W	1200 lm
40284600	WL131V LED20S/8 30 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	91 lm/W	2000 lm
40285300	WL131V LED20S/8 40 PSR	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	91 lm/W	2000 lm

Order Code	Full		Initiële		Initieel rendement
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit	gecorrleerde kleurtemperatuur	LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	EL3 MDU WH				
40286000	WL131V LED34S/8 30 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40287700	WL131V LED34S/8 40 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	94 lm/W	3400 lm
96094000	WL131V LED12S/83 0 PSU EL3 WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	80 lm/W	1200 lm
96095700	WL131V LED12S/84 0 PSU EL3 WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	80 lm/W	1200 lm
96096400	WL131V LED20S/8 30 PSU EL3 WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	80 lm/W	2000 lm
96097100	WL131V LED20S/8 40 PSU EL3 WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	80 lm/W	2000 lm
34000599	WL131V LED12S/83 0 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	100 lm/W	1200 lm
34001299	WL131V LED12S/84 0 PSU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	100 lm/W	1200 lm
34002999	WL131V LED20S/8 30 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	90 lm/W	2000 lm
34003699	WL131V LED20S/8 40 PSU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38786099	WL131V LED12S/83 0 PSR MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	80 lm/W	1200 lm
38787799	WL131V LED12S/84	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	80 lm/W	1200 lm

## CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	0 PSR MDU WH				
38788499	WL131V LED20S/8 30 PSR MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	80 lm/W	2000 lm
38789199	WL131V LED20S/8 40 PSR MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	80 lm/W	2000 lm
38790799	WL131V LED34S/8 30 PSR MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	90 lm/W	3400 lm
38791499	WL131V LED34S/8 40 PSR MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	90 lm/W	3400 lm
38792199	WL131V LED12S/83	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	90 lm/W	1200 lm

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	0 PSED WH				
38793899	WL131V LED12S/84 0 PSED WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	90 lm/W	1200 lm
38794599	WL131V LED20S/8 30 PSED WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	90 lm/W	2000 lm
38795299	WL131V LED20S/8 40 PSED WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38781599	WL130V LED20S/8 40 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38782299	WL130V LED20S/8 30 PSU MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	80 lm/W	2000 lm

### Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	12 W
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	12 W
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	22 W
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	22 W
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	36 W
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	36 W
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	36 W
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	36 W
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	12 W
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	12 W
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	22 W
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	22 W
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	36 W
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	36 W
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	15 W
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	15 W
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	25 W

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	25 W
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	12 W
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	12 W
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	22 W
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	22 W
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15 W
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	15 W
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25 W
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	25 W
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38 W
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	38 W
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	13 W
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	13 W
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	23 W
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	23 W
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	22 W
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23 W

## CoreLine Wall-mounted

