



Lamp:

Focusline CDM-SA/R

compact reflector ontladingslamp met metalen afscherming

Voordelen

- hoge lichtbundelintensiteiten dankzij de korte gebogen buis, axiaal gemonteerde ontladingsboog en compacte lampafmetingen
- schitterend licht voor frisse, witte kleurimpressies
- stabiele kleur gedurende gehele levensduur
- excellente kleurweergave
- lage bedrijfskosten als gevolg van hoge mate van efficiëntie van de lamp
- lange levensduur in verhouding met halogeen lampen
- lage warmteafgifte verhoogt het persoonlijke comfort
- UV-blokkering verlaagt het risico van vervagen

Kenmerken

- Lange levensduur
- Hoog rendement
- Hoge kleurweergave-index (Ra 90)

Toepassing

- reclame-/tekstprojectie
- glasvezel
- decoratieve buiten- en architectonische verlichting
- winkels en winkelatalages

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Focusline CDM-SA/R

Versions



CDM-SA/R 150W

Maatschets



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

