



Productomschrijving

Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR Short Arc – voor een langere levensduur De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Voordelen

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Hoge bundelintensiteit
- Compacte designarmaturen
- Uitstekende kleurkarakteristieken, optimale kleuren op het podium

Kenmerken

- Philips Pinch Protection
- Korte boog
- Compact lampontwerp
- MSR-vulling

Toepassing

- Recreatie

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Broadway MSR SA (Short Arc)

Versions



MSR 400 SA, MSR 700 SA




MSR 1200 SA, MSR 2000 SA




MSR Gold™ 1200 SA/SE


Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm
MSR 400 SA 1CT/40	23,5 mm	3,0 mm	36 mm	37 mm	36,5 mm	80 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1 mm	5,5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

Broadway MSR SA (Short Arc)

Algemene informatie

Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h
Gebruiksstand	UNIVERSAL

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	-
-----------	---

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	Nee
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	Nee
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	8,4 A	400 W
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	13,8 A	1200 W
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	15 A	1200 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Hoofdtoepassing	Systeembeschrijving
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	GY9.5	Studio/Disco	Short Arc
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	GY9.5	Studio/Disco	Short Arc
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	GY22	Studio/Disco	Short Arc

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Hoofdtoepassing	Systeembeschrijving
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	PGJ50	Entertainment	SA/SE


Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	5600 K	75	23500 lm	30000 lm
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	80	49500 lm	55000 lm
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	6100 K	80	86400 lm	96000 lm


Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	6000 K	80	87000 lm	93000 lm

Broadway MSR SA (Short Arc)

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_400W-Colour Rendering Vector diagram



XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering Vector diagram

