



CoreLine Projector – de duidelijke keuze voor LED

CoreLine Projector

De CoreLine Projector is ontworpen als vervanger voor op halogeen- en CDM-standaard gebaseerde spots voor winkel- en horecatoepassingen. Deze armatuur die werkt via een spanningsrail ondersteunt winkeliers bij het opvallend presenteren van hun producten of het accentueren van bepaalde objecten. De pure vormgeving met ingebouwde driver en de keuze uit bundelhoeken van 23° of 36° maken de CoreLine Projector relevant voor tal van toepassingen.

Voordelen

- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere levensduur
- Afzonderlijke vervanging voor conventionele op CDM-standaard gebaseerde projectoren
- Pure, eenvoudige afwerking verzekert dat de CoreLine Projector in veel interieurontwerpen past

Kenmerken

- Ingetogen ontwerp met witte of zwarte afwerking
- Stralingshoek 23 of 36 graden bij een lichtopbrengst van 2200 lm
- Energiezuinig: 90 lm/W
- Geïntegreerde driver en uniforme spanningsrailadapter
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K

Toepassing

- bakkerijen
- slagerijen
- kruidenierswinkels
- modewinkels

CoreLine Projector

Specificaties

type	ST120T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail) ST120C (opbouwuitvoering)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Lampvermogen	11 W (800 lm) 33 W (2400 lm)
Rendement	70 lm/W
Bundelhoek	24°
Lichtstroom	800 of 2400 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K (warmwit) 4000 K (neutraalwit)
Kleurweergave-index	80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	30.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	20.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	10.000 uur

Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Bereik van bedrijfstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Driver	Ingebouwd
Netspanning	230 of 240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Geen dimmen
Materiaal	Behuizing: gietaluminium Reflector: kunststof Optiek: polycarbonaat
Kleur	Zwart (BK)
Aansluiting	3-fasen spanningsrailadapter Click!FIX beugel voor opbouwmontage
Installatie	Op 3-fasen spanningsrail Individuele of lijnmontage; vastklikken van de armatuur in vooraf gemonteerde plafondbeugels Doorvoerbedrading niet mogelijk

Versions



24 °



24 °

Productgegevens



CoreLine_Projector-
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-
ST150T-2DPP.TIF

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee

Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie	IK02
IP-classificatie	IP 20

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
-----------------	-----------

Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurweergave-index	>80
Initieel rendement LED-armatuur	90 lm/W
Initiële lichtstroom	2200 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel systeemvermogen	24 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Optiektype
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24 °	Bundelhoek 24°
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24 °	Bundelhoek 24°
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	36 °	Bundelhoek 36°
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	36 °	Bundelhoek 36°
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24 °	Bundelhoek 24°
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24 °	Bundelhoek 24°
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	36 °	Bundelhoek 36°
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	36 °	Bundelhoek 36°

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorrigeerde	
		Initiële kleurkwaliteit	kleurtemperatuur
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorrigeerde	
		Initiële kleurkwaliteit	kleurtemperatuur
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Mechanische eigenschappen en Behuizing

CoreLine Projector

Order Code	Full Product Name	Kleur
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	Zwart en zwart
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	Zwart en zwart
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	Zwart en zwart
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	Zwart en zwart

Order Code	Full Product Name	Kleur
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	Wit en zwart
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	Wit en zwart
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	Wit en zwart
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	Wit en zwart

