



LEDinaire ClearAccent Spot - Eenvoud voor een scherpe prijs

ClearAccent

Installeer vandaag nog de LEDinaire ClearAccent Spot. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

Voordelen

- De gemakkelijkste en goedkoopste manier om over te schakelen van halogeen- naar LED-spots
- max. 90% energiebesparing en 10x langere levensduur in vergelijking met standaard halogeenarmaturen
- Snel en gemakkelijk installeren door geïntegreerde driver

Kenmerken

- Verkrijgbaar in vaste of verstelbare uitvoeringen
- 500 lumen met een bundel van 36°
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Geïntegreerde driver
- Dimbaar (Compatibel met de meeste faseaansnijdingsdimmers)

Toepassing

- Receptie- en horecaruimten
- Winkels en kantoren
- Gangen en liften
- Toiletten

Specificaties

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type | RS060B (vaste inbouwuitvoering) |
| | RS061B (verstelbare inbouwuitvoering) |
| Type plafond | Stucwerkplafond (gipskartonplaat) |
| Lichtbron | Niet vervangbare LED-module |
| Lampvermogen | 6 W |
| Bundelhoek | 36° |
| Lichtstroom | 500lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000 of 4000 K |
| Kleurweergave-index (CRI) | > 80 |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L65 |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur | 7.5% |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25°C |
| Bereik van bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 °C |

| | |
|---------------------------------|--|
| Driver (VSA) | Geïntegreerd |
| Voeding/gegevenstoevoer | Voeding/gegevenstoevoer |
| Netspanning | 230 of 240 V/50-60 Hz |
| Dimmen | Compatibel met de meeste opgaandeflank faseaansnijdingsdimmers |
| Ingang voor regelsysteem | Niet van toepassing |
| Opties | Vaste of verstelbare uitvoering |
| Materiaal | Sierrand: gietaluminium |
| | Achterbehuizing: polycarbonaat |
| Kleur | Wit (WH) |
| Lichtkap | Polycarbonaat, helder |
| Aansluiting | Integrale stekker/contrastekker |
| | 3-pins connector met trekcontasting |
| Onderhoud | Geen |
| Installatie | Bevestiging door middel van verende klemmen |
| | Geen doorvoerbedrading mogelijk |
| | Instelbare uitvoering is 25° kantelbaar |
| Accessoires | Geen |

Versions



RS060B



RS061B

Productgegevens



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif

Productgegevens

ClearAccent-RS061B-DP03.tif



Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur 0 tot +40 °C

Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie IK02

IP-classificatie IP 20

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning 220-240 V

Algemene informatie

CE-markering CE-markering

IEC beschermingsklasse Veiligheidsklasse II

VSA -

Lichtbron vervangbaar Nee

Optiektype Symmetrisch

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurweergave-index ≥80

Initieel rendement LED-armatuur 83 lm/W

Initiële lichtstroom 500 lm

Tolerantie lichtstroom +/-10%

Initieel systeemvermogen 6 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur White

Initiële prestaties (conform IEC)

| Order Code | Full Product Name | Initiële kleurkwaliteit | Initiële gecorreleerde | |
|------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | | | kleurtemperatuur | |
| 07267799 | RS060B LED5-36-/830 PSR II WH | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | |
| 07268499 | RS060B LED5-36-/840 PSR II WH | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | |
| 07269199 | RS061B LED5-36-/830 PSR II WH | (0.43, 0.40) SDCM <3 | 3000 K | |
| 07270799 | RS061B LED5-36-/840 PSR II WH | (0.38, 0.38) SDCM <3 | 4000 K | |

