



De nieuwe generatie van energiebesparende T5 TL-verlichting

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Voordelen

- Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2 tot 3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie met een 100% veilig installatieproces

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kenmerken

- Retrofitvervanger voor bestaande T5-lampen in installaties met hoogfrequente VSA's.
- HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden.
- Elektronische pinbeveiliging: bij de producten van Philips kunt u veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LED-buizen voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen.

Toepassing

- De ideale oplossing voor veeleisende toepassingen die extra energiebesparingen vereisen: kantoren, scholen en detailhandel

Versions




G5

G5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maatschets

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Opstarttijd (nom.) 0,5 s

Algemene informatie

Lampvoet G5

Schakelcyclus 50.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm Buis,
dubbelkneeps

Temperatuur

T-omgeving (max.) 45 °C

T-omgeving (min.) -20 °C

T-opslag (max.) 65 °C

T-opslag (min.) -40 °C

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1000 uur	Energy Efficiency Label (EEL)
68552500	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	31 kWh	A+
68554900	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	31 kWh	A++
68556300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	31 kWh	A++
70527800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	31 kWh	A+
70529200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	31 kWh	A++
70531500	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	31 kWh	A++
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	42 kWh	A++
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	42 kWh	A++
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	42 kWh	A++
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	10 kWh	A+
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	10 kWh	A+
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	10 kWh	A+
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	20 kWh	A+
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	20 kWh	A++
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	20 kWh	A++
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	24 kWh	A+
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	24 kWh	A++
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	24 kWh	A++
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	31 kWh	A+
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	31 kWh	A++
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	31 kWh	A++
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	31 kWh	A+
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	31 kWh	A++
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	31 kWh	A++

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
68552500	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
68554900	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	Nee

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
68556300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	Nee
70527800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	Nee
70529200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	Nee
70531500	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	Nee
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	Nee
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	Nee
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	Nee
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	Nee
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	Nee
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	Nee
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	Nee
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	Nee
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	Nee
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	Nee
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	Nee
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)
68552500	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	39000-60000 Hz	100-135 V	26 W
68554900	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	39000-60000 Hz	100-135 V	26 W
68556300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	39000-60000 Hz	100-135 V	26 W
70527800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	35000-80000 Hz	50-60 V	26 W
70529200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	35000-80000 Hz	50-60 V	26 W
70531500	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	35000-80000 Hz	50-60 V	26 W
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	40000-75000 Hz	65-75 V	36 W
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	40000-75000 Hz	65-75 V	36 W
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	40000-75000 Hz	65-75 V	36 W
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	35000-70000 Hz	40-60 V	8 W
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	35000-70000 Hz	40-60 V	8 W
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	35000-70000 Hz	40-60 V	8 W
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	35000-70000 Hz	90-130 V	16,5 W
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	35000-70000 Hz	90-130 V	16,5 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	35000-70000 Hz	90-130 V	16,5 W
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35000-70000 Hz	120-160 V	20 W
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	35000-70000 Hz	120-160 V	20 W
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	35000-70000 Hz	120-160 V	20 W
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	30 K tot 60 K Hz	20-90 V	26 W
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	30 K tot 60 K Hz	20-90 V	26 W
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	30 K tot 60 K Hz	20-90 V	26 W
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	20 K tot 140 K Hz	60-120 V	26 W
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	20 K tot 140 K Hz	60-120 V	26 W
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	20 K tot 140 K Hz	60-120 V	26 W

Algemene informatie

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Nominal Lifetime (Nom)
68552500	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	50000 h
68554900	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	50000 h
68556300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	50000 h
70527800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	50000 h
70529200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	50000 h
70531500	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	50000 h
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	50000 h
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	50000 h
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	50000 h
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	50000 h
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	50000 h
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	50000 h

Order Code	Full Product Name	Nominal Lifetime (Nom)
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	50000 h
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	50000 h
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	50000 h
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	50000 h
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	50000 h
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	50000 h
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	60000 h
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	60000 h
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	60000 h
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	60000 h
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	60000 h
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	60000 h

Eisen aan armatuurontwerp (1/2)

Order Code	Full Product Name	Beam	Kleurcode	Correlated	Color
		Angle		Color	Rendering
		(Nom)		Temperature	Index
68552500	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	200 °	830	3000 K	83
68554900	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	200 °	840	4000 K	83
68556300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	200 °	865	6500 K	83
70527800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	160 °	830	3000 K	83
70529200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	160 °	840	4000 K	83
70531500	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	160 °	865	6500 K	83
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	160 °	830	3000 K	83
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	160 °	840	4000 K	83
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	160 °	865	6500 K	83
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	200 °	830	3000 K	83
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	200 °	840	4000 K	83

Order Code	Full Product Name	Beam	Kleurcode	Correlated	Color
		Angle		Color	Rendering
		(Nom)		Temperature	Index
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	200 °	865	6500 K	83
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	200 °	830	3000 K	83
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	200 °	840	4000 K	83
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	200 °	865	6500 K	83
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	200 °	830	3000 K	83
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	200 °	840	4000 K	83
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	200 °	865	6500 K	83
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	200 °	830	3000 K	80
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	200 °	840	4000 K	80
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	200 °	865	6500 K	80
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	200 °	830	3000 K	80

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Beam	Kleurcode	Correlated	Color
		Angle		Color	Rendering
		(Nom)		Temperature	Index
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	200 °	840	4000 K	80

Order Code	Full Product Name	Beam	Kleurcode	Correlated	Color
		Angle		Color	Rendering
		(Nom)		Temperature	Index
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	200 °	865	6500 K	80

Eisen aan armatuurontwerp (2/2)

Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Nom)
68552500	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	3700 lm
68554900	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	3900 lm
68556300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	3900 lm
70527800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	3700 lm
70529200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	3900 lm
70531500	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	3900 lm
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	5200 lm
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	5600 lm
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	5600 lm
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	1000 lm
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	1050 lm
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	1050 lm

Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Nom)
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	2300 lm
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	2500 lm
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	2500 lm
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	2800 lm
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	3000 lm
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	3000 lm
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	3700 lm
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	3900 lm
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	3900 lm
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	3700 lm
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	3900 lm
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	3900 lm

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
68552500	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	Mat
68554900	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	Mat
68556300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	Mat
70527800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	-
70529200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	-
70531500	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	-
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	-
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	-
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	Mat
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	-
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	-
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	-

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	-
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	-
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	-
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	-
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	-
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	-
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	Mat
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	Mat
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	Mat
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	Mat
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	Mat
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	Mat

Temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-Case Maximum (Nom)
68552500	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	45 °C
68554900	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	45 °C
68556300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	45 °C
70527800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	45 °C
70529200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	45 °C
70531500	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	45 °C
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	45 °C
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	45 °C
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	45 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case Maximum (Nom)
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	65 °C
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	65 °C
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	65 °C
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	65 °C
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	65 °C
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	65 °C
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	65 °C
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	65 °C
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	T-Case Maximum (Nom)
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	55 °C
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	55 °C
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	55 °C
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	50 °C
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	50 °C
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	50 °C

