



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI SL

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 2000 W - Faisceau intensif - Sealing

Réduction du coût d'installation et facilité de mise en oeuvre ont prévalu à la conception du projecteur OptiVision. Ses dimensions et son faible poids font de lui l'un des projecteurs les plus légers du marché. Sa ligne sobre, sa surface apparente réduite et son faible coefficient de traînée permettent d'utiliser des mâts de plus faible dimension. OptiVision peut être monté au-dessus ou en dessous d'une herse transversale par simple inclinaison de la lyre de fixation.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Code de la famille de produits	surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques MVP507 [OPTIVISION]
Code famille de lampe	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Tension d'alimentation de la lampe	400 V [400]
Puissance de la lampe	2000 W	Tension d'entrée	400 V
Température de couleur	956 lumière naturelle	Amorceur	SI [Amorceur série]
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Matériaux et finitions	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Couleur	Aluminium
Marquage CE	Marquage CE	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Marquage ENEC	Non		
Marquage de résistance à l'impact des ballons	Ball Impact Resistance mark		
Accessoires mécaniques	SL [Sealing]		
Type d'optique - extérieur	Faisceau intensif		
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les		

OptiVision MVP507

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques IK08 [5 J Protection anti-vandal]


Données logistiques

Code de produit complet	872790029714000
Nom du produit de la commande	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI SL

Code barre produit	8727900297140
Code de commande	29714000
Code de commande local	MVP507LA2956NBK
Numérateur - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910403788012
SAP - Poids net (pièce)	17,200 kg



Schéma dimensionnel



OptiVision MVP507

