



DecoScene LED BBP621

BBP621 15xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent - 15 stuks - LED High Brightness - Brede bundel - Glas, mat - Dynamische DMX - Inbouwmontagedoos rond

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	15 [15 stuks]
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]
Lampuitvoering	2S [2nd generation, screw fixation]
Kleur lichtbron	Rood, groen en blauw
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Glas, mat
Bundelspreiding armatuur	38°

Ingebouwde regeling	Dynamische DMX
Besturingsinterface	Dynamische DMX
Aansluiting	-
Kabel	Kabel 3,0 m zonder stekker
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Armatuurvorm	RV [Ronde uitvoering]
Coating	Nee
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering

DecoScene LED BBP621

Markering 'groen' product	'Groen' product
Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h
Garantieperiode	3 jaar
Mechanische accessoires	-
Decoratieve accessoires	Nee [-]
Type optiek buiten	Brede bundel
Opmerkingen:	* Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10. * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Moduletype lichtbron	LED
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, geregeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
Code productenfamilie	BBP621 [DecoScene LED Accent]

Eisen aan armatuurontwerp

Opwaartseverlichtingsratio	0,03
Standaard kantenhoek opzetmontage	-
Standaard kantenhoek opschuifmontage	-

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	35 A
Duur aanloopstroom	0,35 ms
Arbeidsfactor (min.)	0,8

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Bevestigingsmateriaal	Staal
Montageapparaat	RMR [Inbouwmontagedoos rond]

Vorm lichtkap/lens	Convex lens
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	430 mm
Totale diameter	200 mm
Effectief geprojecteerd oppervlak	0 m ²
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	430 x NaN x NaN mm (16.9 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 67 [Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 4 kV met differentiaal-modus en 4 kV met normale modus

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1329 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Initieel rendement LED-armatuur	53,4 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	- K
Initiële kleurweergave-index	-
Initiële kleurkwaliteit	(0.465, 0.630) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	24,9 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	0% (digital)


Productgegevens

Volledige productcode	871829141895500
Productnaam voor bestelling	BBP621 15xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR
EAN/UPC - Product	8718291418955
Bestelcode	41895500
Lokale bestelcode	BBP621CWIIGRFR
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910403949212
Netto gewicht (per stuk)	7,500 kg

DecoScene LED BBP621

850°C

Maatschets



DecoScene LED Accent BBP621/623

Fotometrische gegevens

BBP621 GF 15xLED-HBRGB WB



OFCC1_BBP621 GF 15xLED-HBRGB WB.EPS

