



# LuxSpace Accent

## RS741B LED17S/840 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 1700 lm - 840 neutraalwit - Voedingsunit voor noodverlichting, extern - Brede bundel - White

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een brede reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

### Product gegevens


Algemene informatie		Type lichtkap/lens	Helder glas
Aantal lichtbronnen	1 [ 1 stuk]	Bundelspreiding armatuur	34°
Type lichtbron	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]	Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Bundelhoek lichtbron	120 °	Kabel	-
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Lichtbron vervangbaar	Nee	Gloedraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Aantal VSA's	1 unit	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Driver/voedingsunit/transformator	PSE-E [ Voedingsunit voor noodverlichting, extern]	CE-markering	CE-markering
Driver/VSA meegeleverd	Ja	ENEC-markering	ENEC-markering
Optiektype	Brede bundel	UL-markering	Nee
		Garantieperiode	5 jaar

<b>Opmerkingen:</b>	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	28
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	RS741B [ LuxSpace Accent Compact G3]
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	14,5 A
Duur aanloopstroom	0,22 ms
Arbeidsfactor (min.)	0,9
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale hoogte	125 mm
Totale diameter	130 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	125 x NaN x NaN mm (4.9 x NaN x NaN in)
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
IP-classificatie	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]

<b>IK-classificatie</b>	IK02 [ 0,2 J standaard]
<b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>	
Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)	1800 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	125 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	14.4 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
<b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b>	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869684813500
Productnaam voor bestelling	RS741B LED17S/840 PSE-E WB WH
EAN/UPC - Product	8718696848135
Bestelcode	84813500
Lokale bestelcode	RS741B1784PWBWH
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910500457336
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,760 kg





## Maatschets



LuxSpace Accent RS730B-RS752B


LuxSpace Accent RS730B-RS752B

## Fotometrische gegevens



IFCC1\_RS741B1xLED17S840WB

IFPC1\_RS741B1xLED17S840WB



IFAS1\_RS741B1xLED17S840WB

