



GreenSpace Accent Cardanic

RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - LED Module, system flux 2700 lm - 840 neutraalwit - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - - - Veiligheidsklasse II - White

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De inbouwopening van de GreenSpace Accent Cardanic en speciale lichtopbrengst maken het ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Cardanic ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]
Type lichtbron	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Driver/VSA meegeleverd	Ja
Bundelhoek lichtbron	120 °	Optiektype	Brede bundel
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Type lichtkap/lens	Polycarbonaat opaal gesatineerd
Lampvoet	- [-]	Bundelspreiding armatuur	36°
Lichtbron vervangbaar	Nee	Aansluiting	-
Aantal VSA's	1 unit	Kabel	-
VSA	-	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
		Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

GreenSpace Accent Cardanic

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
UL-markering	Nee
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Constante lichtopbrengst	No
Reserveonderdelen verkrijgbaar	Ja
Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
WEEE-markering	WEEE mark
Accessoire PFC	RS343Z
Code productfamilie	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	18,6 A
Duur aanloopstroom	240 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	135 mm
Totale diameter	190 mm

Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	135 x NaN x NaN mm (5.3 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)	2800 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	119,14893617021276 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.3818, 0.3797)
Initieel systeemvermogen	23.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869916796700
Productnaam voor bestelling	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH
EAN/UPC - Product	8718699167967
Bestelcode	16796700
Lokale bestelcode	RS343B2784PWBWH
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910500459502
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,800 kg




GreenSpace Accent Cardanic

Maatschets




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Fotometrische gegevens



IFAS1_RS343B1xLED27S840WB



IFCC1_RS343B1xLED27S840WB



IFPC1_RS343B1xLED27S840WB

GreenSpace Accent Cardanic

