



# GreenSpace Accent Cardanic

## RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - LED Module, system flux 2700 lm - Eersteklas wit met CRI  $\geq 90$  - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - - - Veiligheidsklasse II - White

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De inbouwopening van de GreenSpace Accent Cardanic en speciale lichtopbrengst maken het ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Cardanic ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

### Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	1 [ 1 stuk]	Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [ Voedingsunit extern (PSU)]
Type lichtbron	LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm]	Driver/VSA meegeleverd	Ja
Bundelhoek lichtbron	120 °	Optiektype	Brede bundel
Kleur lichtbron	Eersteklas wit met CRI $\geq 90$	Type lichtkap/lens	Polycarbonaat opaal gesatineerd
Lampvoet	- [ -]	Bundelspreiding armatuur	36°
Lichtbron vervangbaar	Nee	Aansluiting	-
Aantal VSA's	1 unit	Kabel	-
VSA	-	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
		Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

# GreenSpace Accent Cardanic

<b>Brandbaarheidsmarkering</b>	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
<b>CE-markering</b>	CE-markering
<b>ENEC-markering</b>	ENEC-markering
<b>UL-markering</b>	Nee
<b>Garantieperiode</b>	5 jaar
<b>Opmerkingen:</b>	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
<b>Constante lichtopbrengst</b>	No
<b>Reserveonderdelen verkrijgbaar</b>	Ja
<b>Aantal producten op MCB van 16 A type B</b>	32
<b>Conform EU RoHS-richtlijn</b>	Ja
<b>WEEE-markering</b>	WEEE mark
<b>Accessoire PFC</b>	RS343Z
<b>Code productfamilie</b>	RS343B [ GREENSPACE ACCENT CARDANIC]

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

<b>Ingangsspanning</b>	220 tot 240 V
<b>Ingangsfrequentie</b>	50 tot 60 Hz
<b>Aanloopstroom</b>	18,6 A
<b>Duur aanloopstroom</b>	240 ms
<b>Arbeidsfactor (min.)</b>	0.9

## Regelsystemen en Dimmers

<b>Dimbaar</b>	Nee
----------------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Reflectormateriaal</b>	Polycarbonaat met aluminiumcoating
<b>Optisch materiaal</b>	Polycarbonaat
<b>Materiaal lichtkap/lens</b>	Polycarbonaat
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Staal
<b>Afwerking lichtkap/lens</b>	Mat
<b>Totale hoogte</b>	135 mm
<b>Totale diameter</b>	190 mm

<b>Kleur</b>	White
<b>Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)</b>	135 x NaN x NaN mm (5.3 x NaN x NaN in)

## Goedkeuring en Toepassing

<b>IP-classificatie</b>	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
<b>IK-classificatie</b>	IK02 [ 0,2 J standaard]

## Initiële prestaties (conform IEC)

<b>Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)</b>	2700 lm
<b>Tolerantie lichtstroom</b>	+/-10%
<b>Initieel rendement LED-armatuur</b>	105,88235294117646 lm/W
<b>Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	3000 K
<b>Initiële kleurweergave-index</b>	≥90
<b>Initiële kleurkwaliteit</b>	(0.4220, 0.3860)
<b>Initieel systeemvermogen</b>	25.5 W
<b>Tolerantie energieverbruik</b>	+/-10%

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

<b>Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur</b>	5 %
<b>Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur</b>	L80

## Toepassingsomstandigheden

<b>Bereik omgevingstemperatuur</b>	+10 °C tot +25 °C
<b>Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq</b>	25 °C
<b>Geschikt voor willekeurig schakelen</b>	Ja


## Productgegevens

<b>Volledige productcode</b>	871869916803200
<b>Productnaam voor bestelling</b>	RS343B LED275/PW930 PSU-E WB II WH
<b>EAN/UPC - Product</b>	8718699168032
<b>Bestelcode</b>	16803200
<b>Lokale bestelcode</b>	RS343B27P9PWBWH
<b>SAP-numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>SAP-numerator - Dozen per buitendoos</b>	1
<b>Materiaalnr. (12NC)</b>	910500459509
<b>Nettogewicht SAP (per stuk)</b>	0,800 kg





# GreenSpace Accent Cardanic

## Maatschets




### GreenSpace Accent RS340B-RS343B

## Fotometrische gegevens



### IFPC1\_RS343B1xLED27SPW930WB

### IFCC1\_RS343B1xLED27SPW930WB



### IFAS1\_RS343B1xLED27SPW930WB

## GreenSpace Accent Cardanic

