



# GreenSpace Accent Fixed

## RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Fixed - 840 neutraalwit - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - - - Veiligheidsklasse II - White

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent Fixed en speciale lichtopbrengsten, maken latere installatie snel en gemakkelijk.;Om het ideale verlichtingsplan voor uw winkel te voltooien, biedt GreenSpace Accent Fixed flexibel algemeen licht aan dat wordt ondersteund door een selectie van bundels, speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te kunnen presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

### Product gegevens

Algemene informatie		Aansluiting	
Bundelhoek lichtbron	120 °	Kabel	-
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Lichtbron vervangbaar	Nee	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Aantal VSA's	1 unit	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Driver/voedingsunit/transfomator	PSU-E [ Voedingsunit extern (PSU)]	CE-markering	CE-markering
Driver/VSA meegeleverd	Ja	ENEC-markering	ENEC-markering
Optiektype	Brede bundel	Garantieperiode	5 jaar
Bundelspreiding armatuur	36°		

## GreenSpace Accent Fixed

<b>Opmerkingen:</b>	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
<b>Constance lichtopbrengst</b>	No
<b>Aantal producten op MCB van 16 A type B</b>	34
<b>Conform EU RoHS-richtlijn</b>	Ja
<b>Code productfamilie</b>	RS340B [ GreenSpace Accent Fixed]

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

<b>Ingangsspanning</b>	220 tot 240 V
<b>Ingangsfrequentie</b>	50 tot 60 Hz
<b>Aanloopstroom</b>	18,6 A
<b>Duur aanloopstroom</b>	0,240 ms
<b>Arbeidsfactor (min.)</b>	0.9

### Regelsystemen en Dimmers

<b>Dimbaar</b>	Nee
----------------	-----

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Reflectormateriaal</b>	Polycarbonaat met aluminiumcoating
<b>Optisch materiaal</b>	Polycarbonaat
<b>Materiaal lichtkap/lens</b>	Polycarbonaat
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Staal
<b>Afwerking lichtkap/lens</b>	Mat
<b>Totale hoogte</b>	112 mm
<b>Totale diameter</b>	190 mm
<b>Kleur</b>	White
<b>Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)</b>	112 x NaN x NaN mm (4.4 x NaN x NaN in)

### Goedkeuring en Toepassing

<b>IP-classificatie</b>	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
-------------------------	------------------------------------

<b>IK-classificatie</b>	IK02 [ 0,2 J standaard]
-------------------------	-------------------------

### Initiële prestaties (conform IEC)

<b>Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)</b>	2800 lm
<b>Tolerantie lichtstroom</b>	+/-10%
<b>Initieel rendement LED-armatuur</b>	119,14893617021276 lm/W
<b>Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	4000 K
<b>Initiële kleurweergave-index</b>	≥80
<b>Initiële kleurkwaliteit</b>	(0.38, 0.38) SDCM<3
<b>Initieel systeemvermogen</b>	23.5 W
<b>Tolerantie energieverbruik</b>	+/-10%

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


<b>Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur</b>	5 %
<b>Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur</b>	L80

### Toepassingsomstandigheden

<b>Bereik omgevingstemperatuur</b>	+10 °C tot +25 °C
<b>Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq</b>	25 °C
<b>Geschikt voor willekeurig schakelen</b>	Ja

### Productgegevens

<b>Volledige productcode</b>	871869917197100
<b>Productnaam voor bestelling</b>	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH
<b>EAN/UPC - Product</b>	8718699171971
<b>Bestelcode</b>	17197100
<b>Lokale bestelcode</b>	RS340B2784PWBW
<b>SAP-numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>SAP-numerator - Dozen per buitendoos</b>	1
<b>Materiaalnr. (12NC)</b>	910500459723
<b>Nettogewicht SAP (per stuk)</b>	0.800 kg





# GreenSpace Accent Fixed

## Maatschets




### GreenSpace Accent RS340B-RS343B

## Fotometrische gegevens



### IFAS1\_RS340B1xLED27S840WB

### IFCC1\_RS340B1xLED27S840WB



### IFPC1\_RS340B1xLED27S840WB

## GreenSpace Accent Fixed

