



# GreenSpace Accent Fixed

## RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L

GreenSpace Accent Fixed – 827 warmwit – Voedingsunit met DALI interface – Middelbrede bundel – Snoer met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker – Veiligheidsklasse II – White

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent Fixed en speciale lichtopbrengsten, maken latere installatie snel en gemakkelijk. Om het ideale verlichtingsplan voor uw winkel te voltooien, biedt GreenSpace Accent Fixed flexibel algemeen licht aan dat wordt ondersteund door een selectie van bundels, speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te kunnen presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

### Product gegevens

Algemene informatie		Bundelspreiding armatuur	
Bundelhoek lichtbron	120 °	Bundelspreiding armatuur	24°
Kleur lichtbron	827 warmwit	Besturingsinterface	DALI
Lichtbron vervangbaar	Nee	Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Aantal VSA's	1 unit	Kabel	Snoer met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker
Driver/voedingsunit/transformator	PSD [ Voedingsunit met DALI interface]	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Optiektype	Middelbrede bundel		

# GreenSpace Accent Fixed

<b>Brandbaarheidsmarkering</b>	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
<b>CE-markering</b>	CE-markering
<b>ENEC-markering</b>	ENEC-markering
<b>Garantieperiode</b>	5 jaar
<b>Opmerkingen:</b>	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
<b>Constante lichtopbrengst</b>	No
<b>Aantal producten op MCB van 16 A type B</b>	24
<b>Conform EU RoHS-richtlijn</b>	Ja
<b>Code productfamilie</b>	RS340B [ GreenSpace Accent Fixed]

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

<b>Ingangsspanning</b>	220 tot 240 V
<b>Ingangsfrequentie</b>	50 tot 60 Hz
<b>Aanloopstroom</b>	20,4 A
<b>Duur aanloopstroom</b>	0,195 ms
<b>Arbeidsfactor (min.)</b>	0,9

## Regelsystemen en Dimmers

<b>Dimbaar</b>	Ja
----------------	----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Reflectormateriaal</b>	Polycarbonaat met aluminiumcoating
<b>Optisch materiaal</b>	Polycarbonaat
<b>Materiaal lichtkap/lens</b>	Polycarbonaat
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Staal
<b>Afwerking lichtkap/lens</b>	Mat
<b>Totale hoogte</b>	112 mm
<b>Totale diameter</b>	190 mm
<b>Kleur</b>	White
<b>Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)</b>	112 x NaN x NaN mm (4.4 x NaN x NaN in)

## Goedkeuring en Toepassing

<b>IP-classificatie</b>	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
<b>IK-classificatie</b>	IK02 [ 0,2 J standaard]

## Initiële prestaties (conform IEC)

<b>Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)</b>	2600 lm
<b>Tolerantie lichtstroom</b>	+/-10%
<b>Initieel rendement LED-armatuur</b>	110,63829787234043 lm/W
<b>Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	2700 K
<b>Initiële kleurweergave-index</b>	≥80
<b>Initiële kleurkwaliteit</b>	(0.46, 0.41) SDCM<3
<b>Initieel systeemvermogen</b>	23.5 W
<b>Tolerantie energieverbruik</b>	+/-10%

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


<b>Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur</b>	5 %
<b>Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur</b>	L80

## Toepassingsomstandigheden

<b>Bereik omgevingstemperatuur</b>	+10 °C tot +25 °C
<b>Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq</b>	25 °C
<b>Maximaal dimniveau</b>	1%
<b>Geschikt voor willekeurig schakelen</b>	Ja


## Productgegevens

<b>Volledige productcode</b>	871869917204600
<b>Productnaam voor bestelling</b>	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L
<b>EAN/UPC - Product</b>	8718699172046
<b>Bestelcode</b>	17204600
<b>Lokale bestelcode</b>	RS340B2782PDMWC
<b>SAP-numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>SAP-numerator - Dozen per buitendoos</b>	1
<b>Materiaalnr. (12NC)</b>	910500459730
<b>Nettogewicht SAP (per stuk)</b>	0,800 kg




# GreenSpace Accent Fixed

## Maatschets




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


## Fotometrische gegevens



IFAS1\_RS340B1xLED27S827MB



IFCC1\_RS340B1xLED27S827MB



IFPC1\_RS340B1xLED27S827MB

## GreenSpace Accent Fixed

