



GreenSpace Accent Fixed

RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L

GreenSpace Accent Fixed - Eersteklas wit met CRI ≥ 90 - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - Snoer met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker - Veiligheidsklasse II - White

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent Fixed en speciale lichtopbrengsten, maken latere installatie snel en gemakkelijk. Om het ideale verlichtingsplan voor uw winkel te voltooien, biedt GreenSpace Accent Fixed flexibel algemeen licht aan dat wordt ondersteund door een selectie van bundels, speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te kunnen presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

Product gegevens

Algemene informatie		Bundelspreiding armatuur	
Bundelhoek lichtbron	120 °	Bundelspreiding armatuur	36°
Kleur lichtbron	Eersteklas wit met CRI ≥ 90	Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Lichtbron vervangbaar	Nee	Kabel	Snoer met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker
Aantal VSA's	1 unit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Driver/VSA meegeleverd	Ja		
Optiektype	Brede bundel		

GreenSpace Accent Fixed

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	34
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	18,6 A
Duur aanloopstroom	0,240 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	112 mm
Totale diameter	190 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	112 x NaN x NaN mm (4.4 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)	2700 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	105,88235294117646 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.42, 0.39) SDCM<3
Initieel systeemvermogen	25.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Productgegevens

Volledige productcode	871869917207700
Productnaam voor bestelling	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L
EAN/UPC - Product	8718699172077
Bestelcode	17207700
Lokale bestelcode	RS340B27P9PWBWC
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910500459733
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,800 kg




GreenSpace Accent Fixed

Maatschets




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Fotometrische gegevens



IFAS1_RS340B1xLED27SPW930WB



IFPC1_RS340B1xLED27SPW930WB



IFCC1_RS340B1xLED27SPW930WB

GreenSpace Accent Fixed

