



GentleSpace Gen3

BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR

New Highbay - 840 neutraalwit - Voedingsunit met DALI interface - Optiek voor hoge stellingen - Zilver RAL 9006

Met de derde generatie van de GentleSpace gaan we door met innovaties op de markt te brengen door het aanbieden van flexibele hooghangende verlichtingstoepassingen voor toepassing aan hoge plafonds en in de industrie. GentleSpace Gen3 biedt een brede diversiteit aan mogelijkheden in termen van vaste optieken en bundelhoeken (van zeer smal tot breed), een optie met verstelbaar optiek (van smal naar breed), een keur aan montage mogelijkheden (inclusief afneembare montagebeugels voor extra montagegemak), stofkappen voor de voedselindustrie en allerlei lumenpakketten tot 35K lumen. Dit betekent dat GentleSpace Gen3 u gemakkelijk kan helpen een ideale maatwerkoplossing te bieden voor nagenoeg elke plafondhoogte en/of industriële toepassing. Het systeem kan ook veranderingen in toepassingseisen ondersteunen (zoals aanpassingen van de indeling) dankzij zijn flexibele optieksysteem dat na de installatie gemakkelijk kan worden aangepast. Daarnaast biedt GentleSpace Gen3 ook de mogelijkheid van geavanceerde connectiviteit aldaar het verbonden kan worden met systemen en softwaretoepassingen die op het IoT zijn gebaseerd, zoals InterAct Industry. In het algemeen geldt: of u nu op zoek bent naar een betrouwbare 'fit & forget'-oplossing of een oplossing die na installatie aangepast en geregeld kan worden, GentleSpace Gen3 is de ideale oplossing voor uw toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie			
Bundelhoek lichtbron	114 °	Driver/VSA meegeleverd	Ja
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Optiektype	Optiek voor hoge stellingen
Lichtbron vervangbaar	Ja	Bundelspreiding armatuur	16° x 47°
Aantal VSA's	1 unit	Besturingsinterface	DALI
Driver/voedingsunit/transformatie	PSD [Voedingsunit met DALI interface]	Aansluiting	Externe connector

GentleSpace Gen3

Kabel	Snoer met 5-polige Wieland/Adels-compatibele steker
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	12
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	BY480X [New Highbay]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	4,8 A
Duur aanloopstroom	2,3 ms
Arbeidsfactor (min.)	0,9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector materiaal	-
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Glas
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	460 mm
Totale breedte	530 mm
Totale hoogte	115 mm
Kleur	Zilver RAL 9006
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	115 x 530 x 460 mm (4.5 x 20.9 x 18.1 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
------------------	---

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
------------------	-------------------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)	13000 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	153 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	84 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	45 °C
Maximaal dimniveau	10%
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869940746900
Productnaam voor bestelling	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR
EAN/UPC - Product	8718699407469
Bestelcode	40746900
Lokale bestelcode	40746900
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910500465552
Nettogewicht SAP (per stuk)	8,900 kg




GentleSpace Gen3

Maatschets




GentleSpace gen3 BY480P-BY483P

Fotometrische gegevens



IFGU1_BY480XACW1xLED130S840HRO



OFPC1_BY480XACW1xLED130S840HRO

