



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED20S/840 IA1 WH

Coreline Slimdownlight G3_LSC - 840 neutraalwit -
Voedingsunit met SystemReady-interface, InterAct-ready -
Veiligheidsklasse II - Wit RAL9016

CoreLine SlimDownlight maakt de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar.;CoreLine SlimDownlight is een innovatief assortiment van inbouw- en opbouwarmaturen. De hoogwaardige CoreLine SlimDownlight is ontworpen om bestaande downlight-armaturen met CFL-ni-/CFL-l-lamptechnologie te vervangen en biedt gelijkmatige, natuurlijke verlichting in meerdere omgevingen.;Met onmiddellijke energiebesparing en een veel langere levensduur is deze oplossing zowel milieuvriendelijk als kostenbesparend. Dankzij de simpele en eenvoudige installatie past onze inbouwarmatuur in dezelfde inbouwopening, terwijl de minimale inbouwdiepte van 34 mm betekent dat deze armatuur een ideale ruimtebesparende oplossing is, vooral voor projecten met beperkte installatieruimte.;InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, volledig compatibel met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie			
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Optiektype	Bundelhoek 90°
Lichtbron vervangbaar	Nee	Bundelspreiding armatuur	84°
Aantal VSA's	1 unit	Besturingsinterface	InterAct Office
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit met SystemReady-interface, InterAct-ready	Aansluiting	Aansluitunit 2-polig
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Kabel	-
		IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
		Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

CoreLine SlimDownlight

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	DN145B [Coreline Slimdownlight G3_LSC]
Unified Glare Rating CEN	28

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	20,4 A
Duur aanloopstroom	0,0019 ms
Arbeidsfactor (min.)	0,9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
----------------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polymethylmethacrylaat
Materiaal lichtkap/lens	Polystyreen
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	28 mm
Totale diameter	215 mm
Kleur	Wit RAL9016
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	28 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
-------------------------	---

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
-------------------------	-------------------------

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)	2100 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	93 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38212,0.38031) SDCM<3
Initieel systeemvermogen	22.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	0,1 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Productgegevens

Volledige productcode	871869996099599
Productnaam voor bestelling	DN145B LED20S/840 IA1 WH
EAN/UPC - Product	8718699960995
Bestelcode	96099599
Lokale bestelcode	96099599
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	910500465899
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,540 kg



Maatschets



CoreLine SlimDownlight

