



LumiStreet gen2

BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S

LUMISTREET PRO GEN2 MEDIUM - LED module 24000 lm - 740 neutraalwit - Veiligheidsklasse II - Lichtverdeling middelbreed 11 - Opschuifmontage voor diameter 48-60 mm

Steeds meer gemeenten moeten hun grootschalige, conventionele straatverlichting upgraden met energiezuinige LED. Het budget dat ze daarvoor hebben, wordt echter steeds kleiner. De nieuwe generatie van Lumistreet is in functie daarvan ontwikkeld. De familie staat in het teken van toekomstbestendigheid, best in klasse verlichting met uiteenlopende optieken en dit in een bekroond design. LumiStreet gen2 is compact, lichtgewicht met hoge efficiëntie, lage totale gebruikskosten en eenvoudige installatie.

Product gegevens

Algemene informatie		CE-markering	CE-markering
Type lichtbron	LED240 [LED module 24000 lm]	ENEC-markering	ENEC plus-markering
Kleur lichtbron	740 neutraalwit	Garantieperiode	5 jaar
Lichtbron vervangbaar	Ja	Type optiek buiten	Lichtverdeling middelbreed 11
Aantal VSA's	1 unit	Opmerkingen:	* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
Driver/voedingsunit/transformator	PSD [Voedingsunit met DALI interface]	Constante lichtopbrengst	No
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Aantal producten op MCB van 16 A type B	8
Type lichtkap/lens	Vlak glas	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bundelspreiding armatuur	160° - 42° x 54°	Type LED-engine	LED
Besturingsinterface	DALI	Klasse van onderhoudsgemak	Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver,
Aansluiting	2 insteekconnectors, 5-polig		
Kabel	-		
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II		
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken		

LumiStreet gen2

	regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
Code productfamilie	BGP393 [LUMISTREET PRO GEN2 MEDIUM]

Eisen aan armatuurontwerp

Opwaartseverlichtingsratio	0
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	53 A
Duur aanloopstroom	0,3 ms
Arbeidsfactor (min.)	0,99

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Optisch materiaal	Polymethylmethacrylaat
Materiaal lichtkap/lens	Glas
Bevestigingsmateriaal	Aluminium
Montageapparaat	48/60S [Opschuifmontage voor diameter 48-60 mm]
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	626 mm
Totale breedte	340 mm
Totale hoogte	95 mm
Effectief geprojecteerd oppervlak	0,0246 m ²
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	95 x 340 x 626 mm (3.7 x 13.4 x 24.6 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
------------------	---

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV met normale modus

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	20640 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Initieel rendement LED-armatuur	145 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	70
Initiële kleurkwaliteit	(0.381, 0.379) SDCM <5
Initieel systeemvermogen	142 W
Tolerantie energieverbruik	+/-11%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L96

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25 °C
Tq	
Maximaal dimniveau	0% (digital)


Productgegevens

Volledige productcode	871951407928100
Productnaam voor bestelling	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S
EAN/UPC - Product	8719514079281
Bestelcode	07928100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910925866662
Netto gewicht (per stuk)	6,500 kg



LumiStreet gen2

Maatschets



UniStreet BGP/BGS202/203/204

