



# GentleSpace gen<sup>2</sup>

## BY471P GRN250S/840 PSD HRO GC WH

GentleSpace 2 - LED GreenLine system flux 25000 lm - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - High-rack optic - Verre claire - Blanc

Avec le lancement du luminaire GentleSpace LED en 2011, Philips a fait une avancée capitale dans le domaine de l'éclairage grande hauteur, en offrant une réduction impressionnante des consommations énergétiques, une longue durée de vie et un design innovant. Philips a perfectionné son offre GentleSpace : un coût total d'exploitation amélioré, même dans des conditions extrêmes avec la version GS-2 Xtreme, qui peut être utilisée à une température pouvant atteindre +60 °C ou une durée de vie de 100 000h (L80) à 45°C, tout en étant protégée contre la surchauffe. En outre, un large choix d'options (optiques, peintures, possibilités de montage, matériaux de fermeture) est disponible, pour fournir la solution idéale à votre application. Le GentleSpace peut également être utilisé pour l'éclairage d'urgence sur batterie centralisée (version PSED).

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Nombre de sources lumineuses	16 [ 16 pcs]
Code famille de lampe	GRN250S [ LED GreenLine system flux 25000 lm]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	114 °
Température de couleur	840 blanc neutre
Culot	- [ -]
Source lumineuse de substitution	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	2 units
Appareillage	Électronique

Driver/alimentation/transformateur	PSD [ Alimentation avec interface DALI]
Driver inclus	Oui
Type d'optique	HRO [ High-rack optic]
Cache optique/ type de l'objectif	GC [ Verre claire]
Faisceau du luminaire	16° x 47°
Commande intégrée	Non [ -]
Interface de commande	DALI
Connexion	Connecteur externe
Câble	Cord with plug Wieland/Adels compatible 5-pole

## GentleSpace gen<sup>2</sup>

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Montage	SMT [ Suspension incluse]
Couche de protection	Non
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Essai au fil incandescent	D [ conçus pour des surfaces facilement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Marquage de résistance à l'impact des ballons	Non
Marque de lauréat de prix du design	Design Award Winner 2014
Garantie	5 ans
Accessoires pour suspension	Non [ -]
Remarques	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Service Tag	Oui
Code de la famille de produits	BY471P [ GentleSpace 2]
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable

### Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension de signal de commande	0-16 V DC DALI
Courant d'appel	9,6 A
Temps du courant d'appel	2,3 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

### Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

### Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Acrylate
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Matériaux de la plaque de fixation de l'appareillage	Acier
Matériel de fixation	Acier inoxydable
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	600 mm
Largeur totale	450 mm
Hauteur totale	150 mm

Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	150 x 450 x 600 mm (5.9 x 17.7 x 23.6 in)

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07 [ 2 J renforcé]

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	25000 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-7%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	152 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥80
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Puissance initiale absorbée	164 W
Tolérance de consommation électrique	+/-11%

### Durées de vie (Condorme IEC)


Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L85
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L70

### Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-30 à +45 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Niveau de gradation maximum	10%
Convient à une commutation aléatoire	Non


### Données logistiques

Code de produit complet	871869632245100
Nom du produit de la commande	BY471P GRN250S/840 PSD HRO GC WH
Code barre produit (EAN)	8718696322451
Code de commande	32245100
Local Code	BY471P2584HRWH
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910930206005
Poids net (pièce)	15,600 kg




# GentleSpace gen<sup>2</sup>

## Schéma dimensionnel




### GentleSpace gen2 BY470P-BY473P

## Données photométriques



### IFGU1\_BY471P1xGRN250S840HROGC



### IFPC1\_BY471P1xGRN250S840HROGC

