



HID-CSLS controle unit voor SDW-T

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

CSLS elektronische bedieningseenheid met geïmpregneerde (HID "BASIC") of ingekapselde (HID "Heavy Duty") elektromagnetisch voorschakelapparaat

Waarschuwingen en veiligheid

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Product gegevens


Algemene informatie		Connectortype	
Lamptype	SDW-T	Schroef	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Systeemeigenschappen	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	50 W
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Temperatuur	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	T-omgeving (max.)	65 °C
Reactiespanning	210 V	T-opslag (max.)	80 °C
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-4%-+9%	T-opslag (min.)	-25 °C
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%-+10%	Levensduur T-behuizing (nom.)	90 °C
Uitgangspiekspanning (max.)	4500 V	T-behuizing maximaal (max.)	90 °C
Vermogensverliezen (nom.)	3.0 W	Goedkeuring en Toepassing	
Bedrading		Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Kabellengte van apparaat tot lamp	0,50 m	Goedkeuringsmerktekens	CE-markering VDE-EMV-certificaat CB-certificaat
Striplengte draad	6,0 mm	Productgegevens	
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm ²	Volledige productcode	871150090808730
Kabelcapaciteit uitgangsdrazen/aarde (nom.)	50 pF		

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

Productnaam voor bestelling	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500908087
Bestelcode	90808730
Lokale bestelcode	CSLS50
SAP-numerator - Aantal per pak	1

SAP-numerator - Dozen per buitendoos	18
Materiaalnr. (12NC)	913619179966
Nettogewicht SAP (per stuk)	0.256 kg

Maatschets



CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Product

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz

