



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	H26
Vormgeving	CW-173/44
Lamptype	SOX-E
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8% - +6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%
Vermogensverliezen (nom.)	19.5 W

Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	55 W
Aanbevolen ontsteker	ignitor SX72 (913654059066)

Temperatuur	
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil, normale omstandigheden	70 °C

Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Volledige productcode	871150091996099
Productnaam voor bestelling	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
EAN/UPC - Product	8711500919960
Bestelcode	91996099
Lokale bestelcode	BSX55H26
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	913653000326
Netto gewicht (per stuk)	1,700 kg

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
220-230V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-173/44						

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

