



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	H66
Vormgeving	CW-173/44
Lamptype	SOX-E
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8% - +6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%
Vermogensverliezen (nom.)	10.5 W

Bedrading

Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen

Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	36 W
Aanbevolen ontsteker	ignitor SX72 (913654059066)

Temperatuur	
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil, normale omstandigheden	55 °C

Goedkeuring en Toepassing

Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
------------------------	-------------------------------

Productgegevens

Volledige productcode	871150092003499
Productnaam voor bestelling	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44
EAN/UPC - Product	8711500920034
Bestelcode	92003499
Lokale bestelcode	BSX36H66
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913653920526
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,700 kg

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
50Hz CW-173/44		mm	mm	mm	mm	mm

BSX 36 H66 230-240V 50Hz CW-173/44

