

PHILIPS

Lighting



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---------------------|----------------|
| Toepassingscode | H96 |
| Vormgeving | CW-149/67 |
| Lamptype | SOX-E |
| Aantal lampen | 1 stuk/eenheid |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Functioneel netspanningsbereik (AC) | -8% - +6% |
| Veilig netspanningsbereik (AC) | -10% - +10% |
| Vermogensverliezen (nom.) | 16.5 W |

| Bedrading | |
|----------------------------|---------------------------|
| Striplengte draad | 6.0 mm |
| Draaddoorsnede VSA-contact | 0.75-2.50 mm ² |
| Connectortype | Schroef |

| Systeemeigenschappen | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Condensator | 5.2µF/300V |
| Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen | 91 W |
| Aanbevolen ontsteker | ignitor SX74 (913654079066) |

| Temperatuur | |
|---|--------|
| T-opslag (max.) | 80 °C |
| T-opslag (min.) | -25 °C |
| T-winding (max.) | 130 °C |
| Temperatuurverschil, normale omstandigheden | 55 °C |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Goedkeuringsmerktekens | CE-markering ENEC-certificaat |

| Productgegevens | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Volledige productcode | 871150092039399 |
| Productnaam voor bestelling | BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67 |
| EAN/UPC - Product | 8711500920393 |
| Bestelcode | 92039399 |
| Lokale bestelcode | BSX91H96 |
| SAP-numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 8 |
| SAP-materiaal | 913668007226 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 2.900 kg |

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets

Δ 1

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|----------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| BSX 91 H96 | 4,2 mm | 67,0 | 149,0 | 135,0 | 80,0 | 42,0 |
| 220-240V 50Hz CW-149/67 | | mm | mm | mm | mm | mm |

BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

