

PHILIPS

Lighting



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---------------------------|
| Toepassingscode | L76-A2 |
| Vormgeving | HP-317 |
| Lamptype | HPI |
| Aantal lampen | 1 stuk/eenheid |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 380 tot 415 V |
| Ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Ingangsspanning (Multi-Tab) | 380/400/415 |
| Arbeidsfactor 100% belasting (nom.) | 0,87 |
| Functioneel netspanningsbereik (AC) | -8%+6% |
| Veilig netspanningsbereik (AC) | -10%+10% |
| Ingangsstroom met cos phi-correctie | 64.00 A |
| Ingangsstroom zonder cos phi-correctie | 14.00 A |
| Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.) | 0,55 |
| Vermogensverliezen (nom.) | 77.0 W |
| Bedrading | |
| Striplengte draad | 7.0 mm |
| Draaddoorsnede VSA-contact | 0.70-6.00 mm ² |


| Connectortype | Schroef |
|---|--|
| Systeemeigenschappen | |
| Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen | 2000 W |
| Aanbevolen ontsteker | no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor S154 (913619149966) |
| Temperatuur | |
| T-opslag (max.) | 80 °C |
| T-opslag (min.) | -25 °C |
| T-winding (max.) | 130 °C |
| Temperatuurverschil, normale omstandigheden | 70 °C |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| Goedkeuringsmerktekens | CE-markering ENEC-certificaat |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150006384700 |
| Productnaam voor bestelling | BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 |
| EAN/UPC - Product | 8711500996664 |
| Bestelcode | 06384700 |

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Lokale bestelcode | BHL2000L76HP317 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| SAP-numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| SAP-materiaal | 913700217903 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Netto gewicht (per stuk) | 17,000 kg |
|--------------------------|-----------|

Maatschets



Product

BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

BHL 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

