

PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	K407-A2-ITS
Vormgeving	BC3-166
Lamptype	SON/HPI
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	2.20 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	4.45 A
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,40
Vermogensverliezen (nom.)	33/34.5 W
Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm

Draaddoorsnede VSA-contact	1.50-4.00 mm ²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen

Condensator	45µF/250V
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	400 W
Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)

Temperatuur

T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil, normale omstandigheden	80 °C

Goedkeuring en Toepassing

Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat


HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

Productgegevens

Volledige productcode	872790088704400
Productnaam voor bestelling	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
EAN/UPC - Product	8711500881571
Bestelcode	88704400
Lokale bestelcode	BSN400K407ITS

SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	913700277826
Nettogewicht SAP (per stuk)	4,950 kg

Maatschets



BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Product

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

