



OccuSwitch

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.


De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

Product gegevens

Productgegevens		SAP-numerator - Aantal per pak	
Volledige productcode	871155973138499	SAP-numerator - Dozen per buitendoos	42
Productnaam voor bestelling	LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	Materiaalnr. (12NC)	913700327803
EAN/UPC - Product	8711559731384	Nettogewicht SAP (per stuk)	0,200 kg
Bestelcode	73138499		
Lokale code	LRM1070/00		

OccuSwitch

Maatschets



LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

