



OccuSwitch

LRH1070/00 Sensr Surface Box

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.


De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

Product gegevens

Productgegevens		SAP-numerator - Aantal per pak	
Volledige productcode	871155973143899	SAP-numerator - Dozen per buitendoos	42
Productnaam voor bestelling	LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX	Materiaalnr. (12NC)	913700328003
EAN/UPC - Product	8711559731438	Nettogewicht SAP (per stuk)	0,100 kg
Bestelcode	73143899		
Lokale code	LRH1070/00		

OccuSwitch

Maatschets



LRH1070/00 SENSr SURFACE BOX

