



MultiOne- configurator

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Fabrikanten zijn vandaag de dag in staat perfect op maat gemaakte verlichtingsoplossingen te leveren die intelligent zijn en dus ook kunnen worden aangepast aan de behoeften van morgen. De nieuwe configureerbare VSA-units van Philips met ingebouwde regelfuncties maken het mogelijk het gedrag van de armatuur te programmeren om energiebesparing te maximaliseren en de invloed op het milieu te minimaliseren. De Philips Light Configurator is het enige intuïtieve systeem waarmee gebruikers alle verschillende functies in elke programmeerbare driver van Philips kunnen configureren. Het creëren van de perfecte afstemming op de toepassing was nog nooit zo gemakkelijk.

Product gegevens



Algemene informatie	
Vormgeving	MultiOne interface USB2DALI
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	5 V
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Mini USB (female)
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 250 (2 parallelle aansluitingen)
Doorsnede uitgangsdraad (max.)	1,5 mm ²
Doorsnede uitgangsdraad (min.)	0,2 mm ²
Striplengte draad	8,0-8,5 mm
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	0 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	65 °C
T-behuizing maximaal (max.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Sourcingstroom (DALI) (max.)	225 mA
Sinkingstroom (DALI) (max.)	250 mA
Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering
DALI-standaard	IEC 62386
EMI 150 kHz ... 1 GHz	CISPR 22
Uitgangsisolatie	Double or reinforced insulated
Productgegevens	
Volledige productcode	871829120946100
Productnaam voor bestelling	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

MultiOne-configurator



EAN/UPC - Product	8718291209461
Bestelcode	20946100
Lokale code	ONEPCPROGTOOL
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1

Materiaalnr. (12NC)	913700346703
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,110 kg

Maatschets



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

