



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Blue-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--|----------------|
| Lamptype | TL/TL5/PL-L |
| Aantal lampen | 1 stuk/eenheid |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 60 |
| Automatische herstart | Ja |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 230 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Arbeidsfactor 100% belasting (nom.) | 0,64 |
| Ontsteektijd (max.) | 0,5 s |
| Functioneel netspanningsbereik (AC) | -8%+6% |
| Veilig netspanningsbereik (AC) | -10%+10% |
| Vermogensverliezen (nom.) | 1,8-2,1 W |
| Bedrading | |
| Connectortype ingangsaansluitingen | Insert |
| Kleur ingangsaansluitingen | Oranje |
| Kleur uitgangsaansluitingen | Grijs |
| Connectortype uitgangsaansluitingen | Insert |
| Kabellengte van apparaat tot lamp | 1,50 m |


| Kabellengte spanningvoerende bedrading | 0,30 m |
|--|--------------------------------|
| Striplengte draad | 8,0-9,0 mm |
| Doorsnede ingangsaansluiting | 0,50-1,50 mm ² |
| Doorsnede uitgangsaansluiting | 0,50-1,50 mm ² |
| Systeemeigenschappen | |
| Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen | 24 W |
| Temperatuur | |
| T-omgeving (max.) | 40 °C |
| T-omgeving (min.) | -10 °C |
| T-behuizing maximaal (max.) | 75 °C |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Behuizing | LH |
| Werking op noodstroom | |
| Batterijspanning lampontsteking | 194-254 V |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| IP-classificatie | IP 20 [Ingress Protection 20] |

HF-Matchbox Blue

| | |
|-----------------------------|---|
| Goedkeuringsmerktekens | F-markering CE-markering VDE-certificaat CB-certificaat |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150053640230 |
| Productnaam voor bestelling | HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V |
| EAN/UPC - Product | 8711500536402 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Bestelcode | 53640230 |
| Lokale bestelcode | HFM124LH |
| SAP-numerator - Aantal per pak | 1 |
| SAP-numerator - Dozen per buitendoos | 50 |
| Materiaalnr. (12NC) | 913700418066 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 0,045 kg |

Maatschets



HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

