



Amorceurs

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Amorceurs HID pour systèmes semi-parallèles

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code d'application	578-S
Type de lampe	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Nombre de lampes	1 pièce/unité
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type d'allumage	Semi-parallèle
Tentatives d'allumage	3
Nombre de pics d'amorçage	1
Délai d'allumage (max.)	1185 s
Tension d'amorçage (max.)	5,00 kV
Tension d'amorçage (min.)	1,80 kV
Tension de retour	190 V
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-8% - +6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-10% - +10%
Pertes de puissance (nom.)	0.5 W
Câblage	
Longueur de dénudage de câble	6.0 mm
Section des câbles de contact de ballast	0.50-2.50 mm ²
Type de connecteur	Vis
Caractéristiques systèmes	
Puissance de ballast nominale	35-600 W


Températures	
Température ambiante (max.)	85 °C
Température ambiante (min.)	-30 °C
Température de stockage (max.)	85 °C
Température de stockage (min.)	-35 °C
Température maximale du boîtier (max.)	90 °C

Normes et recommandations	
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC

Données logistiques	
Code de produit complet	872790089569800
Nom du produit de la commande	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Code barre produit	8711500881779
Code de commande	89569800
Code de commande local	SKD578S
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	913700655466
Poids net (pièce)	31,400 g

Amorceurs

Schéma dimensionnel



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

