


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH semi-parallel ontsteker

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

Product gegevens

Algemene informatie		Systeemeigenschappen	
Toepassingscode	K302-A2-ITS	Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm ²
Vormgeving	BC1-118	Connectortype	Schroef
Lamptype	MH	Condensator	6µF/250V
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	35 W
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM
Ingangsspanning	230 V	Temperatuur	
Ingangsfrequentie	50 Hz	T-opslag (max.)	130 °C
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85	T-opslag (min.)	-30 °C
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8% - +6%	T-winding (max.)	140 °C
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%	Temperatuurverschil, normale omstandigheden	35 °C
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.36 A	Goedkeuring en Toepassing	
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	0.53 A	Actieve temperatuurbescherming	Ja
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,35	Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Vermogensverliezen (nom.)	6 W		
Bedrading			
Striplengte draad	6.0 mm		


HID-Basic BSN/BMH semi-parallelle ontsteker

Productgegevens

Volledige productcode	871869674068200
Productnaam voor bestelling	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740682
Bestelcode	74068200
Lokale bestelcode	BMH35K302ITS

SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	913700751626
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,140 kg

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

