



# Dynalite Leading Edge Dimmers

## DTE1210

12 channel Trailing Edge Dimmer Controller with a maximum load per channel of 10 A.

Philips Dynalite ondersteunt een brede keuze aan dimunits die compatibel zijn met de meeste lamptypes. Door de juiste dimmer voor verschillende lamptypes te selecteren, kan een onbegrensd aantal combinaties van dimunits gekozen worden om in één project samen te werken. Doordat ze gebruikmaken van de allernieuwste microprocesstechnologie biedt elke Philips Dynalite-dimmer tal van speciale ingebouwde functies voor de lichtregelingsbranche. Dankzij het in de branche toonaangevende dimmen met een verloopresolutie van 16 bits, is ultrasoepel dimmen mogelijk in projecten waar knippervrije scèneaanpassingen van wezenlijk belang zijn. De dimmers kunnen, geactiveerd door een netwerkbericht, de ene scène gelijkmatig laten overvloeien naar een andere gedurende een periode uiteenlopend van 1 seconde tot 23 uur. Dit vergemakkelijkt het programmeren en een soepele overgang van de ene scène naar de andere; een eigenschap die perfect is voor daglichtbenutting in projecten die energiemanagement vereisen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
Opmerkingen:	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja



Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +40 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871016350586200
Productnaam voor bestelling	DTE1210
EAN/UPC - Product	8710163505862
Bestelcode	50586200

## Dynalite Leading Edge Dimmers

Lokale bestelcode	DTE1210
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	913703022009

Nettogewicht SAP (per stuk)	16,000 kg
-----------------------------	-----------

### Maatschets



Dynalite Trailing Edge Dimmers

Dynalite Trailing Edge Dimmers

