



# Dynalite signaaldimregelaars

## DMBC110

De Dynalite-serie signaaldimregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage om flexibele installatiemogelijkheden te bieden. De signaaldimregelaarserie ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

De Dynalite-serie signaaldimregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage om flexibele installatiemogelijkheden te bieden. De signaaldimregelaarserie ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

### Product gegevens

#### Algemene informatie

CE-markering

CE-markering

#### Opmerkingen:


Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options

## Dynalite signaaldimregelaars


Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +50 °C
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871016350636400
Productnaam voor bestelling	DMBC110
EAN/UPC - Product	8710163506364

Bestelcode	50636400
Lokale bestelcode	DMBC110
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	913703030009
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,700 kg

### Maatschets



Dynalite Signal Dimmer Controllers



Dynalite Signal Dimmer Controllers

