



Lampe pour machine à coudre

APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT

Lampe à incandescence tubulaire

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Application principale	Machine à coudre
Durée de vie nominale (nom.)	1000 h
Cycle d'allumage	4000X

Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	120 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	120 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	20,0 W
Courant lampe (nom.)	0,09 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	1
Tension (nom.)	230-240 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent


Normes et recommandations	
Classe énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871150025097150
Nom du produit de la commande	Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT
Code barre produit	8711500250971
Code de commande	25097150
Code de commande local	T22CL20WE14SM
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	100
SAP - Matériaux	924195444440
Poids net (pièce)	10,500 g
Code ILCOS	IBT/C-20-230/240-E14-22*

Lampe pour machine à coudre

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	22 mm	49 mm



APP 20W E14 230-240V T22 CL SM

