



# Oven buisvormig

## APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Vacuüm- of gasgevulde lampen met ballon van helder glas

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [ E14]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Hoofdtoepassing	Oven
Nominale levensduur (nom.)	1000 h
Schakelcyclus	4.000X

  

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	90 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	90 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Kleurweergave-index (nom.)	100

  

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	15,0 W
Lampstroom (nom.)	0,06 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Arbeidsfactor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230-240 V

  

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder

  

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	15 kWh

  

Productgegevens	
Volledige productcode	871150003659950
Productnaam voor bestelling	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
EAN/UPC - Product	8711500036599
Bestelcode	03659950
Lokale bestelcode	T2215WE14CL
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnr. (12NC)	924196244440
Nettogewicht SAP (per stuk)	10,500 g
ILCOS-code	IBT/C-15-230/240-E14-22*

## Oven buisvormig

### Maatschets

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



APP 15W E14 230-240V T22 CL OV

