



Plusline 117.6 mm ES

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs et pour les projecteurs de sécurité ou d'aires de travail.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Culot	R7S [R7s]	avec gradation	Oui
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]		
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h		
Cycle d'allumage	8000X		
Photométries et Colorimétries		Matériaux et finitions	
Flux lumineux (nom.)	2220 lm	Finition de l'ampoule	Transparent
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2220 lm		
Température de couleur proximale (nom.)	2900 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	18,5 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %		
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Puissance (valeur nominale)	120,0 W	Classe énergétique	D
Courant lampe (nom.)	0,52 A	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	120 kWh
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s		
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light		
Facteur de puissance (nom.)	1		
Tension (nom.)	230 V		
		Conditions techniques luminaires	
		Température de l'ampoule (max.)	900 °C
		Température de pincement (max.)	350 °C
		Données logistiques	
		Code de produit complet	872790085216500
		Nom du produit de la commande	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
		Code barre produit	8727900852165
		Code de commande	85216500
		Code de commande local	PLUSLINESML120W
		Numérateur SAP - Quantité par kit	1
		Conditionnement par carton	100

Plusline 117.6 mm ES

SAP - Matériaux	924587444210
Poids net (pièce)	9,000 g

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 120W R7s 230V T11 CL

