



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

Waarschuwingen en veiligheid

- Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleuraanduiding	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	Koel Wit (CW)
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87,5 lm/W
Systeembeschrijving	Hoogfrequent [High Frequency (HF)]	Kleurweergave-index (nom.)	>80
LSF voorverwarmd 2.000 uur gespec.	99 %	LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
LSF voorverwarmd 4.000 uur gespec.	99 %	LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
LSF voorverwarmd 6.000 uur gespec.	99 %	LLMF 6.000 uur gemeten	94 %
LSF voorverwarmd 8.000 uur gespec.	99 %	LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
LSF voorverwarmd 16.000 uur gespec.	95 %	LLMF 12.000 uur gemeten	92 %
LSF voorverwarmd 20.000 uur gespec.	50 %	LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
		LLMF 20.000 uur gemeten	90 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	16,0 W
Lichtstroom (nom.)	1400 lm		
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1400 lm		

MASTER TL-D HF Super 80

Lampstroom (nom.)	0,255 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150063147340

Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500631473
Bestelcode	63147340
Lokale bestelcode	TLD16WHF840
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927924084023
Nettogewicht SAP (per stuk)	71,000 g
ILCOS-code	FDH-16/40/1B-L/P-G13-26/600



Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D HF 16W/840

Fotometrische gegevens




Lichtkleur /840

Lichtkleur /840


MASTER TL-D HF Super 80

Levensduur



LDLE_TL-D8HF_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8HF_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8HF_0001-Lumen maintenance diagram

