



MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haute Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Flux lumineux (nom.)	
Culot	G5 [G5]		3650 lm
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	24000 h	Flux lumineux (nominal) (nom.)	3325 lm
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Couleur	Blanc brillant (CW)
Description du système	Haute Efficacité	Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	104 lm/W
LSF préch 2 000 h nominal	99 %	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
LSF préch 4 000 h nominal	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94 lm/W
LSF préch 6 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (max.)	85
LSF préch 8 000 h nominal	99 %	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
LSF préch 16 000 h nominal	97 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LSF préch 20 000 h nominal	84 %	LLMF 2 000 h nominal	96 %
		LLMF 4 000 h nominal	95 %
		LLMF 6 000 h nominal	94 %
		LLMF 8 000 h nominal	93 %
		LLMF 12 000 h nominal	92 %
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	840 [CCT de 4000 K]		

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

LLMF 16 000 h nominal	91 %
LLMF 20 000 h nominal	90 %

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	35,5 W
Courant lampe (nom.)	0,175 A

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
--------------------------------------	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	Pastille verte
---------------------------	----------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
--------------------	----

Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	38 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871150063952305
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20
Code barre produit	8711500639523
Code de commande	63952305
Code de commande local	TL535W840
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	20
Code 12NC	927927084061
Poids net (pièce)	127,400 g
Code ILCOS	FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450



Schéma dimensionnel

1

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HE 35W/840/GP

Données photométriques




Couleur /840

Couleur /840

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE)

Durée de vie



LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

