



MASTER PL-S 2 Broches

MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Photométries et Colorimétries	
Culot	G23 [G23]	Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h	Flux lumineux (nom.)	900 lm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Flux lumineux (nominal) (nom.)	893 lm
LSF 2 000 h nominal	99 %	Couleur	Blanc incandescent
LSF 4 000 h nominal	98 %	Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
LSF 6 000 h nominal	95 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	77 lm/W
LSF 8 000 h nominal	86 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
		LLMF 2 000 h nominal	94 %

MASTER PL-S 2 Broches

LLMF 4 000 h nominal	91 %
LLMF 6 000 h nominal	89 %
LLMF 8 000 h nominal	86 %

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	11,6 W
Courant lampe (nom.)	0,155 A

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
--------------------------------------	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----

Normes et recommandations


Classe énergétique	A
--------------------	---

Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871150026101470
Nom du produit de la commande	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit	8711500261014
Code de commande	26101470
Code de commande local	PLS11W827
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	50
SAP - Matériaux	927936482711
Poids net (pièce)	43,000 g
Code ILCOS	FSD-11/27/1B-I-G23


Schéma dimensionnel




PL-S 11W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Données photométriques



Couleur /827



Couleur /827

MASTER PL-S 2 Broches

Durée de vie



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

