



MASTER TL5 Circulaire

MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	2GX13 [2GX13]
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	12000 h
LSF préch 2 000 h nominal	99 %
LSF préch 4 000 h nominal	99 %
LSF préch 6 000 h nominal	96 %
LSF préch 8 000 h nominal	89 %
LSF préch 16 000 h nominal	10 %
LSF préch 20 000 h nominal	1 %
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	5000 lm

Flux lumineux (nominal) (nom.)	5000 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	83 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF 2 000 h nominal	91 %
LLMF 4 000 h nominal	87 %
LLMF 6 000 h nominal	84 %
LLMF 8 000 h nominal	81 %
LLMF 12 000 h nominal	77 %
LLMF 16 000 h nominal	74 %
LLMF 20 000 h nominal	72 %

MASTER TL5 Circulaire

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	60,0 W
Courant lampe (nom.)	0,470 A

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Normes et recommandations


Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	66 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871150064259225
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10
Code barre produit	8711500642592
Code de commande	64259225
Code de commande local	TL5C60W830
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	927966083013
Poids net (pièce)	0,140 kg
Code ILCOS	FSCH-60/30/1B-L/P-2GX13-16


Schéma dimensionnel




TL5-C 60W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Données photométriques




Couleur /830



Couleur /830


MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

