



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 HO Eco-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G5 [G5]	Lichtstroom (nom.)	1950 lm
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	30000 h	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1650 lm
Eigenschappen	na [Not Applicable]	Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
LSF voorverwarmd 2.000 uur gespec.	99 %	Lichtrendement (bij max. lumen, gespec.) (nom.)	99 lm/W
LSF voorverwarmd 4.000 uur gespec.	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF voorverwarmd 6.000 uur gespec.	99 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85 lm/W
LSF voorverwarmd 8.000 uur gespec.	99 %	Kleurweergave-index (max.)	85
LSF voorverwarmd 16.000 uur gespec.	99 %	Kleurweergave-index (min.)	80
LSF voorverwarmd 20.000 uur gespec.	94 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
		LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
		LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
		LLMF 6.000 uur gemeten	94 %
		LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]		

MASTER TL5 High Output Eco

LLMF 12.000 uur gemeten	92 %
LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
LLMF 20.000 uur gemeten	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	19,5 W
Lampstroom (nom.)	0,300 A

Temperatuur

Ontwerp temperatuur (nom.)	35 °C
----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg

Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh
-------------------------------	--------

Productgegevens


Volledige productcode	872790088086100
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40
EAN/UPC - Product	8711500881311
Bestelcode	88086100
Lokale bestelcode	TL5ECO20W840
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnr. (12NC)	927989984031
Nettogewicht SAP (per stuk)	52,000 g
ILCOS-code	FDH-20/40/1B-L/P-G5-16/550

Maatschets


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 HO Eco 20=24W/840

Fotometrische gegevens



LDPB_TL5ECO_840-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL5ECO_840-Spectral power distribution Colour


MASTER TL5 High Output Eco

Levensduur



LDLE_TL5ECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5ECO_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5ECO_0001-Lumen maintenance diagram

