



TL Mini Standard

TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | | 43 lm/W |
|---|---------------------|--|---------|---------|
| Culot | G5 [G5] | Indice de rendu des couleurs (nom.) | | 60 |
| Durée de vie à 10% de mortalité (nom.) | 5000 h | Caractéristiques électriques | | |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 10000 h | Puissance (valeur nominale) | 6,0 W | |
| Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.) | 10000 h | Courant lampe (nom.) | 0,160 A | |
| Description du système | Non-disponible [-] | Tension (nom.) | 42 V | |
| Photométries et Colorimétries | | Gestion et gradation | | |
| Code couleur | 33-640 | avec gradation | Oui | |
| Flux lumineux (nom.) | 260 lm | Normes et recommandations | | |
| Couleur | Blanc brillant (CW) | Classe énergétique | B | |
| Flux lumineux à 10 000 h (nom.) | 58 % | Taux de mercure (Hg) (nom.) | 4,4 mg | |
| Flux lumineux à 2 000 h (nom.) | 75 % | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 7 kWh | |
| Flux lumineux à 5 000 h (nom.) | 70 % | | | |
| Température de couleur proximale (nom.) | 4100 K | | | |


TL Mini Standard

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Code de produit complet | 871150071583827 |
| Nom du produit de la commande | TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX |
| Code barre produit | 8711500715838 |
| Code de commande | 71583827 |
| Code de commande local | TL6W33 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Numérateur SAP - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 250 |
| SAP - Matériaux | 928000503340 |
| Poids net (pièce) | 21,000 g |
| Code ILCOS | FD-6/41/2B-E-G5 |



Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX | 16 mm | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

TL Mini 6W/33-640

Données photométriques



Couleur /33-640

Couleur /33-640

