



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Idéale pour les applications requérant un meilleur rendu des couleurs et une efficacité accrue (par rapport aux couleurs standard) et où l'espace est limité, tels que les halls, l'éclairage des escaliers dans les immeubles d'appartements, l'éclairage intégré au mobilier, l'éclairage des miroirs et des placards, l'éclairage de secours et des enseignes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Flux lumineux à 5 000 h (nom.)		77 %
Culot	G5 [G5]	Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	5000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	53 lm/W	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	>80	
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	10000 h	Caractéristiques électriques		
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	6,0 W	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Courant lampe (nom.)	0,160 A	
Flux lumineux (nom.)	320 lm	Tension (nom.)	42 V	
Couleur	Blanc brillant (CW)	Gestion et gradation		
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	71 %	avec gradation	Oui	
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	85 %			

MASTER TL Mini Super 80

Normes et recommandations


Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871150089342027
Nom du produit de la commande	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX
Code barre produit	8711500893420

Code de commande	89342027
Code de commande local	TL6W840
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	250
SAP - Matériaux	928000584050
Poids net (pièce)	19,280 g
Code ILCOS	FD-6/40/1B-E-G5


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL 6W/840

Données photométriques



Couleur /840



Couleur /840

MASTER TL Mini Super 80

