



TL Mini Standard

TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	G5 [G5]		51 lm/W
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	5000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	60
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Caractéristiques électriques	
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	10000 h	Puissance (valeur nominale)	7,1 W
Description du système	Non-disponible [-]	Courant lampe (nom.)	0,145 A
Photométries et Colorimétries		Tension (nom.)	56 V
Code couleur	33-640	Gestion et gradation	
Flux lumineux (nom.)	410 lm	avec gradation	Oui
Couleur	Blanc brillant (CW)	Normes et recommandations	
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	58 %	Classe énergétique	A
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	80 %	Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	70 %	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K		


TL Mini Standard

Données logistiques

Code de produit complet	87115007047327
Nom du produit de la commande	TL Mini 8W/33-640 FAM/ 10X25BOX
Code barre produit	8711500704733
Code de commande	70473327
Code de commande local	TL8W33HQ

Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	250
Code 12NC	928001003318
Poids net (pièce)	27,000 g
Code ILCOS	FD-8/41/2B-E-G5



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL Mini 8W/33-640

Données photométriques



Couleur /33-640

Couleur /33-640

