



# TL Mini Standard

## TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)		48 lm/W
Culot	G5 [ G5]	Indice de rendu des couleurs (nom.)		75
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	5000 h	<b>Caractéristiques électriques</b>		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Puissance (valeur nominale)	7,1 W	
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	10000 h	Courant lampe (nom.)	0,145 A	
Description du système	Non-disponible [ -]	Tension (nom.)	56 V	
<b>Photométries et Colorimétries</b>		<b>Gestion et gradation</b>		
Code couleur	54-765	avec gradation	Oui	
Flux lumineux (nom.)	340 lm	<b>Normes et recommandations</b>		
Couleur	Lumière du jour	Classe énergétique	A	
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	58 %	Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg	
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	80 %	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh	
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	70 %			
Température de couleur proximale (nom.)	6200 K			


## TL Mini Standard

### Données logistiques

Code de produit complet	871150071628627
Nom du produit de la commande	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
Code barre produit	8711500716286
Code de commande	71628627
Code de commande local	TL8W54
Numérateur SAP - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	250
SAP - Matériaux	928001005440
Poids net (pièce)	27,000 g
Code ILCOS	FD-8/62/2A-E-G5



### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### TL Mini 8W/54-765

### Données photométriques



### Couleur /54-765

### Couleur /54-765

