



TL Mini consumer products

TL MINI 8W/827 1PP/10

Verkrijgbaar in verschillende vermogens en kleuren met gemiddelde (/33) tot goede (/827) lichtkwaliteit.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|----------|
| Lampvoet | G5 [G5] |
| Levensduur tot 10% uitval (nom.) | 5000 h |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 10000 h |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 10000 h |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Kleurcode | 827 [CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 470 lm |
| Kleuraanduiding | Gloeilamp wit |
| Lumenbehoud 10000 uur (nom.) | 71 % |
| Lumenbehoud 2.000 uur (nom.) | 85 % |
| Lumenbehoud 5.000 uur (nom.) | 77 % |
| Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 59 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 7,1 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,145 A |
| Spanning (nom.) | 56 V |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|--------------------------|----|
| Dimbaar | Ja |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|--------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 3,0 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 8 kWh |


| Productgegevens | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Volledige productcode | 871150062255625 |
| Productnaam voor bestelling | TL Mini 8W/827 1PP/10 |
| EAN/UPC - Product | 8711500622556 |
| Bestelcode | 62255625 |

TL Mini consumer products

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Lokale bestelcode | TLD8W827PP |
| SAP-numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| SAP-materiaal | 928001008213 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 27.000 g |
| ILCOS-code | FD-8/27/1B-E-G5 |



Maatschets



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini 8W/827 1PP/10 | 16 mm | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

TL 8W/827

Fotometrische gegevens



LDPB_TL8MINI_827-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL8MINI_827-Spectral power distribution Colour

